


Uniwersalne mocowanie konstrukcyjne



CERTYFIKATY



FUNKCJE

Dzięki uniwersalnej konstrukcji, jeden produkt można przymocować bezpośrednio do adapterów do betonu, drewna, belek nośnych, dwuteowników

Zrywany łeb śruby upraszcza montaż oraz kontrolę antysejsmicznego stężenia poprzecznego

Możliwość zastosowania zarówno przy stężeniach poprzecznych, jak i podłużnych

Można montować zastrzały z rur o wymiarach od 1" do 2" oraz kątowników stalowych do 6 mm, co ułatwia zarządzanie zapasami

Śruba centralna nie wymaga dokręcenia

Spełnia wymogi normy NFPA® 13 dla stężeń antysejsmicznych

Odpowiednie do montażu w zgodności z CEN/TS 17551:2021

SPECYFIKACJE

Table 1/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Materiał	Zakończ	Rozmiar otworu (HS)	A.	B.
------------------	----------------	----------	---------	---------------------	----	----

CSBUNIV050EG	404407	Żeliwo	Galwanizowany elektrolitycznie	14 mm	133.4 mm	101.6 mm
CSBUNIV075EG	404409	Żeliwo	Galwanizowany elektrolitycznie	21 mm	133.4 mm	101.6 mm


Table 2/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	C.	Certyfikaty
CSBUNIV050EG	404407	41.4 mm	UL, FM Approved, Seismic, AON Fire Protection, Rigid Seismic, Korea Fire Institute, Rigid Seismic, KOR, OSHPD, cUL
CSBUNIV075EG	404409	41.4 mm	cUL, AON Fire Protection, Rigid Seismic, UL, FM Approved, Seismic, OSHPD

Obciążenia UL		
Numer części	Element usztywniający	Wartość znamionowa
CSBUNIV050EG	25 mm - 50 mm EN10255H	6094 N
CSBUNIV075EG	25 mm - 50 mm EN10255H	8896 N

Obciążenia FM					
Rodzaj zastrzału	Rozmiar rury zasilającej	Wydajność pozioma na kąt montażu w stosunku do pozycji pionowej			
		30° - 44°	45° - 59°	60° - 74°	75° - 90°
Rura	N/A	7,205 N	10,230 N	12,545 N	13,965 N

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie
techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

