

Uniwersalna klamra wychylna



Uniwersalne stężenie poprzeczne nVent CADDY to innowacyjne, wszechstronne rozwiązanie zapewniające usztywnienie sejsmiczne rur podwieszanych. Unikatowy układ rowkowanych otworów ułatwia wsuwanie podczas instalacji, dzięki czemu instalatorzy mogą wyeliminować ryzyko i niedogodności związane z luźnym sprzętem, co sprawia, że nasze stężenia są idealnym wyborem dla zapewnienia bezpieczeństwa i zgodności w pracy.

FUNKCJE

Można je stosować zarówno przy stężeniach poprzecznych, jak i podłużnych

Zrywany łeb śruby upraszcza montaż oraz kontrolę

Możliwość zamontowania na rurach o średnicy od 1 do 2 cali pomaga zmniejszyć konieczne zapasy

Można je instalować wraz z pełnym profilem strut typu A o grubości 12 ga lub grubszym jako elementem usztywniającym

Spełnia wymagania norm NFPA®-13 oraz CEN/TS 1755:2021 dla usztywnień sejsmicznych

Przebadane pod kątem zgodności z normą FM®

FM Specification Tested with the following brace members: Type A Solid Strut (12 gauge or thicker) and 1-2 in Sch40/EN 10255H Pipe

SPECYFIKACJE

Zakończ: Galwanizowany elektrolitycznie

Materiał: Stal

Table 1/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Rozmiar rury, nominalny	Żeliwo	NB/DN	Nawias NB/DN	Szerokość (W)
CSB0100N	404101	25.4 mm		25	25 - 50 mm	38 mm
CSB0125N	404103	31.75 mm		32	25 - 50 mm	38 mm
CSB0400N	404113	101.6 mm	101.6mm	100	25 - 50 mm	38 mm

Numer katalogowy	Numer artykułu	Rozmiar rury, nominalny	Żeliwo	NB/DN	Nawias NB/DN	Szerokość (W)
CSB0150N	404105	38.1 mm	38.1mm	40	25 - 50 mm	38 mm
CSB0200N	404107	50.8 mm	50.8mm	50	25 - 50 mm	38 mm
CSB0250N	404109	63.5 mm	63.5mm	65	25 - 50 mm	38 mm
CSB0300N	404111	76.2 mm	76.2mm	80	25 - 50 mm	38 mm
CSB0500N	404115			125	25 - 50 mm	38 mm
CSB1000N	404121	254 mm	254mm	250	25 - 50 mm	38 mm
CSB1200N	404123	304.8 mm	304.8mm	300	25 - 50 mm	38 mm
CSB0600N	404117	152.4 mm		150	25 - 50 mm	38 mm
CSB0800N	404119	203.2 mm	203.2mm	200	25 - 50 mm	38 mm

Table 2/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	A.	B.	C.	D.
CSB0100N	404101	91 mm	33 mm	16 mm	126 mm
CSB0125N	404103	91 mm	33 mm	18 mm	140 mm
CSB0400N	404113	91 mm	33 mm	26 mm	216 mm
CSB0150N	404105	91 mm	33 mm	19 mm	136 mm
CSB0200N	404107	91 mm	33 mm	21 mm	151 mm
CSB0250N	404109	91 mm	33 mm	24 mm	171 mm
CSB0300N	404111	91 mm	33 mm	25 mm	187 mm
CSB0500N	404115	91 mm	33 mm	25 mm	255 mm

Numer katalogowy	Numer artykułu	A.	B.	C.	D.
CSB1000N	404121	91 mm	33 mm	25 mm	386 mm
CSB1200N	404123	91 mm	33 mm	25 mm	429 mm
CSB0600N	404117	91 mm	33 mm	29 mm	275 mm
CSB0800N	404119	91 mm	33 mm	31 mm	331 mm

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Przebadane pod kątem zgodności z normą FM® dla rur o średnicach od 1 1/2" do 4" przy użyciu rury żeliwnej bez piasty.

Nośności dla Sch 10 można również stosować dla AS 1074 Medium, GB / T 3091, EN 10255 (Medium lub Heavy) i rury JIS G3452.

Nośności dla Sch 40 można również stosować dla rur AS 1074 Heavy, GB / T 3091, EN 10255 (Heavy) i JIS G3454.


Nośności dla rur cienkościennych z atestem FM można również stosować dla rur AS 1074 Lightwall, EN 10255 L, EN 10220 i GB / T 8163.

Dopuszczone przez FM z pełnym profilem strut typu A o grubości 12 ga lub więcej jako elementem usztywniającym

Obciążenia UL								
Numer części	Poprzeczny				Podłużny			
	Rura przyłączeniowa typoszeregu 10/typoszeregu 40	Bull Moose Eddy rury przyłączeniowej	Wheatland Mega-Flow rury przyłączeniowej	Youngstown Fire-Flo rury przyłączeniowej	Rura przyłączeniowa typoszeregu 10/typoszeregu 40	Bull Moose Eddy rury przyłączeniowej	Wheatland Mega-Flow rury przyłączeniowej	Youngstown Fire-Flo rury przyłączeniowej
CSB0100xx	8006 N	N/A	N/A	N/A	4448 N	N/A	N/A	N/A
CSB0125xx	8006 N	8006 N	8006 N	N/A	3025 N	3025 N	3025 N	N/A
CSB0150xx	8006 N	8006 N	8006 N	8006 N	4448 N	4448 N	4448 N	4448 N
CSB0200xx	8006 N	8006 N	8006 N	8006 N	5782 N	5782 N	5782 N	5782 N
CSB0250xx	8006 N	8006 N	8006 N	8006 N	5782 N	5782 N	5782 N	5782 N
CSB0300xx	8006 N	8006 N	8006 N	8006 N	6227 N	6227 N	6227 N	6227 N
CSB0400xx	8006 N	8006 N	8006 N	8006 N	7561 N	7561 N	7561 N	7561 N
CSB0500xx	8006 N	N/A	N/A	N/A	7561 N	N/A	N/A	N/A
CSB0600xx	8006 N	N/A	8006 N	N/A	7561 N	N/A	7561 N	N/A
CSB0800xx	8006 N	N/A	N/A	N/A	7561 N	N/A	N/A	N/A
CSB1000xx	8451 N	N/A	N/A	N/A	8451 N	N/A	N/A	N/A
CSB1200xx	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Obciążenia FM								
Numer części	Wydajność pozioma na kąt montażu w stosunku do pozycji pionowej							
	Poprzeczny				Podłużny			
	30° - 44°	45° - 59°	60° - 74°	75° - 90°	30° - 44°	45° - 59°	60° - 74°	75° - 90°
Dopuszczeniem FM cienka ściana oraz rury przyłączeniowe typoszeregu 10 i 40								
CSB0100xx	6620 N	9380 N	11470 N	12890 N	5730 N	5510 N	5600 N	6220 N
CSB0125xx	6130 N	8710 N	10670 N	11960 N	5730 N	5510 N	5600 N	6220 N
CSB0150xx	6130 N	8710 N	10670 N	11960 N	5330 N	8270 N	9690 N	10000 N
CSB0200xx	6130 N	8710 N	10670 N	11960 N	5330 N	8090 N	9690 N	10000 N
CSB0250xx	6400 N	9020 N	11070 N	12410 N	5870 N	8090 N	9740 N	11120 N
CSB0300xx	6180 N	8760 N	10760 N	12050 N	5780 N	7960 N	9740 N	11120 N
CSB0400xx	6180 N	8760 N	10760 N	12050 N	5780 N	7960 N	9740 N	11120 N
CSB0500xx	6180 N	8760 N	10760 N	12050 N	5780 N	7960 N	9740 N	11120 N
CSB0600xx	6490 N	9160 N	11200 N	12580 N	6270 N	8670 N	10450 N	11920 N
Ściana 4,8 mm oraz rury przyłączeniowe typoszeregu 40								
CSB0800xx	5910 N	8360 N	10230 N	11470 N	6220 N	8540 N	10450 N	11740 N
CSB1000xx	5910 N	8360 N	10230 N	11470 N	6220 N	8540 N	10450 N	11740 N

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie
techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

