

Wkręt VDF TORX Wood-to-Metal z łbem TORX®



FUNKCJE

Śruba dwugwintowa do drewna z gwintem metrycznym

Łeb TORX®

SPECYFIKACJE

Table 1/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Materiał	Wykończenie	Średnica wkrętu (Sc)	Długość (L)	A
VDFM8050	593270	Stal	Galwanizowany elektrolitycznie	8	50mm	40 mm
VDFM8050S4	400477	Stal nierdzewna 304 (EN 1.4301)		8	50mm	28 mm
VDFM10050	593560	Stal	Galwanizowany elektrolitycznie	10	50mm	30 mm
VDFM10060	593330	Stal	Galwanizowany elektrolitycznie	10	60mm	30 mm
VDFM8060	593280	Stal	Galwanizowany elektrolitycznie	8	60mm	30 mm
VDFM8070	593290	Stal	Galwanizowany elektrolitycznie	8	70mm	30 mm
VDFM10080	593340	Stal	Galwanizowany elektrolitycznie	10	80mm	40 mm

Numer katalogowy	Numer artykułu	Materiał	Wykończenie	Średnicawkrętu (Sc)	Długość (L)	A
VDFM10100	593350	Stal	Galwanizowany elektrolitycznie	10	100mm	60 mm
VDFM12120	400403	Stal	Galwanizowany elektrolitycznie	12	120mm	55 mm
VDFM8080	593300	Stal	Galwanizowany elektrolitycznie	8	80mm	40 mm
VDFM8080S4	400478	Stal nierdzewna 304 (EN 1.4301)		8	80mm	40 mm
VDFM8100	593310	Stal	Galwanizowany elektrolitycznie	8	100mm	40 mm
VDFM10100S4	400482	Stal nierdzewna 304 (EN 1.4301)		10	100mm	55 mm
VDFM8150	593410	Stal	Galwanizowany elektrolitycznie	8	150mm	45 mm
VDFM10120	593370	Stal	Galwanizowany elektrolitycznie	10	120mm	60 mm
VDFM10150	593570	Stal	Galwanizowany elektrolitycznie	10	150mm	60 mm
VDFM8120	593400	Stal	Galwanizowany elektrolitycznie	8	120mm	50 mm
VDFM8200	593420	Stal	Galwanizowany elektrolitycznie	8	200mm	50 mm

Table 2/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	C	TORX®
VDFM8050	593270	10 mm	T25
VDFM8050S4	400477	15 mm	T25
VDFM10050	593560	18 mm	T25
VDFM10060	593330	18 mm	T25
VDFM8060	593280	20 mm	T25


Numer katalogowy	Numer artykułu	C	TORX®
VDFM8070	593290	25 mm	T25
VDFM10080	593340	30 mm	T25
VDFM10100	593350	30 mm	T25
VDFM12120	400403	30 mm	T30
VDFM8080	593300	30 mm	T25
VDFM8080S4	400478	30 mm	T25
VDFM8100	593310	40 mm	T25
VDFM10100S4	400482	40 mm	T25
VDFM8150	593410	50 mm	T25
VDFM10120	593370	50 mm	T25
VDFM10150	593570	50 mm	T25
VDFM8120	593400	50 mm	T25
VDFM8200	593420	50 mm	T25

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Brak odcinka HEX, gdy długość wynosi 50,0 mm.

Brak łba TORX® w przypadku śrub ze stali nierdzewnej.

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

