

Panel przedni 19" z otworami na uchwyty

Data Solutions



Zdefiniuj fronty urządzenia i boczną wgłębienie za pomocą przednich paneli Schroff 19". Przednie panele Schroff 19" mają dodatkowe otwory do mocowania uchwytów i są dostępne w wymiarach od U do 6 U.

CERTYFIKATY



FUNKCJE

panele przednie 19" posiadają dodatkowe otwory do mocowania uchwytów

SPECYFIKACJE

Szerokość stelaża:	95HP
Materiał:	Aluminium
Typ akcesoriów:	Panel przedni
Typ produktu:	Panel przedni

Table 1/3

Numer katalogowy	Wysokość stelaża	Głębokość (D)	Typ uchwytu	Zakończ	Montaż	Ilość opakowania
30219-161	1U	3mm	Uchwyt przedni	Anodowane	Przykręcany przód	1

Numer katalogowy	Wysokość stelaża	Głębokość (D)	Typ uchwytu	Zakończ	Montaż	Ilość opakowania
40304-050	1U	3mm	Uchwyt przedni	Anodowane	Przykręcany przód	1
30219-162	2U	3mm	Uchwyt przedni	Anodowane	Przykręcany przód	1
40304-051	2U	3mm	Uchwyt przedni	Anodowane	Przykręcany przód	1
30219-163	3U	3mm	Uchwyt przedni	Anodowane	Przykręcany przód	1
30219-164	4U	3mm	Uchwyt przedni	Anodowane	Przykręcany przód	1
40304-052	3U	3mm	Uchwyt przedni	Anodowane	Przykręcany przód	1
30219-165	5U	3mm	Uchwyt przedni	Anodowane	Przykręcany przód	1
40304-053	4U	3mm	Uchwyt przedni	Anodowane	Przykręcany przód	1
30219-166	6U		Uchwyt przedni	Anodowane	Przykręcany przód	1
40304-054	5U	3mm	Uchwyt przedni	Anodowane	Przykręcany przód	1
40304-055	6U	3mm	Uchwyt przedni	Anodowane	Przykręcany przód	1

Table 2/3						
Numer katalogowy	Wykończenie przednie	Tylne wykończenie	Traktowane krawędzie	Ekranowanie EMC	Wysokość (H)	Typ
30219-161	Anodowane	Anodowane	Nie	Nie	43.6mm	Panel przedni 19"
40304-050	Anodowane	Anodowane	Tak	Nie	43.6mm	Panel przedni 19"
30219-162	Anodowane	Anodowane	Nie	Nie	88.1mm	Panel przedni 19"
40304-051	Anodowane	Anodowane	Tak	Nie	88.1mm	Panel przedni 19"
30219-163	Anodowane	Anodowane	Nie	Nie	132.5mm	Panel przedni 19"

Numer katalogowy	Wykończenie przednie	Tylne wykończenie	Traktowane krawędzie	Ekranowanie EMC	Wysokość (H)	Typ
30219-164	Anodowane	Anodowane	Nie	Nie	177mm	Panel przedni 19"
40304-052	Anodowane	Anodowane	Tak	Nie	132.5mm	Panel przedni 19"
30219-165	Anodowane	Anodowane	Nie	Nie	221.4mm	Panel przedni 19"
40304-053	Anodowane	Anodowane	Tak	Nie	177mm	Panel przedni 19"
30219-166	Anodowane	Anodowane	Nie	Nie	265.9mm	Panel przedni 19"
40304-054	Anodowane	Anodowane	Tak	Nie	221.4mm	Panel przedni 19"
40304-055	Anodowane	Anodowane	Tak	Nie	265.9mm	Panel przedni 19"

Table 3/3

Numer katalogowy	Szerokość (W)
30219-161	483mm
40304-050	483mm
30219-162	483mm
40304-051	483mm
30219-163	483mm
30219-164	483mm
40304-052	483mm
30219-165	483mm
40304-053	483mm
30219-166	483mm

Numer katalogowy	Szerokość (W)
40304-054	483mm
40304-055	483mm

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE