

# Panel przedni 19"

## Data Solutions

Przednie panele wykonane z aluminium.



### CERTYFIKATY



### FUNKCJE

Aluminium o grubości 4 lub 3 mm, z wykończeniem anodowanym lub malowanym

### SPECYFIKACJE

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| <b>Szerokość stelaża:</b> | 95HP          |
| <b>Materiał:</b>          | Aluminium     |
| <b>Typ akcesoriów:</b>    | Panel przedni |
| <b>Typ produktu:</b>      | Panel przedni |

Table 1/3

| Numer katalogowy | Wysokość stelaża | Głębokość (D) | Montaż            | Zakończ   | Wykończenie przednie | Ilość opakowania |
|------------------|------------------|---------------|-------------------|-----------|----------------------|------------------|
| 30219-098        | 1U               | 3mm           | Przykręcany przód | Anodowane | Anodowane            | 1                |

| Numer katalogowy | Wysokość stelaża | Głębokość (D) | Montaż            | Zakończ            | Wykończenie przednie | Ilość opakowania |
|------------------|------------------|---------------|-------------------|--------------------|----------------------|------------------|
| 30118-948        | 1U               | 3mm           | Przykręcany przód | Malowany proszkowo | Malowane             | 1                |
| 30118-299        | 1U               | 3mm           | Przykręcany przód | Malowany proszkowo | Malowane             | 1                |
| 40304-074        | 1U               | 4mm           | Przykręcany przód | Anodowane          | Anodowane            | 1                |
| 30219-101        | 2U               | 3mm           | Przykręcany przód | Anodowane          | Anodowane            | 1                |
| 30118-301        | 2U               | 3mm           | Przykręcany przód | Malowany proszkowo | Malowane             | 1                |
| 30118-949        | 2U               | 3mm           | Przykręcany przód | Malowany proszkowo | Malowane             | 1                |
| 40304-075        | 2U               | 4mm           | Przykręcany przód | Anodowane          | Anodowane            | 1                |
| 30219-104        | 3U               | 3mm           | Przykręcany przód | Anodowane          | Anodowane            | 1                |
| 30118-302        | 3U               | 3mm           | Przykręcany przód | Malowany proszkowo | Malowane             | 1                |
| 30118-950        | 3U               | 3mm           | Przykręcany przód | Malowany proszkowo | Malowane             | 1                |
| 40304-076        | 3U               | 4mm           | Przykręcany przód | Anodowane          | Anodowane            | 1                |
| 30219-107        | 4U               | 3mm           | Przykręcany przód | Anodowane          | Anodowane            | 1                |
| 30118-303        | 4U               | 3mm           | Przykręcany przód | Malowany proszkowo | Malowane             | 1                |
| 30118-951        | 4U               | 3mm           | Przykręcany przód | Malowany proszkowo | Malowane             | 1                |
| 30219-110        | 5U               | 3mm           | Przykręcany przód | Malowany proszkowo | Anodowane            | 1                |
| 30118-304        | 5U               | 3mm           | Przykręcany przód | Malowany proszkowo | Malowane             | 1                |
| 30118-952        | 5U               | 3mm           | Przykręcany przód | Malowany proszkowo | Malowane             | 1                |
| 40304-077        | 4U               | 4mm           | Przykręcany przód | Anodowane          | Anodowane            | 1                |

| Numer katalogowy | Wysokość stelaża | Głębokość (D) | Montaż            | Zakończ            | Wykończenie przednie | Ilość opakowania |
|------------------|------------------|---------------|-------------------|--------------------|----------------------|------------------|
| 30118-305        | 6U               | 3mm           | Przykręcany przód | Malowany proszkowo | Malowane             | 1                |
| 30118-306        | 7U               | 3mm           | Przykręcany przód | Malowany proszkowo | Malowane             | 1                |
| 30118-307        | 8U               | 3mm           | Przykręcany przód | Malowany proszkowo | Malowane             | 1                |
| 30118-308        | 9U               | 3mm           | Przykręcany przód | Malowany proszkowo | Malowane             | 1                |
| 30118-309        | 10U              | 3mm           | Przykręcany przód | Malowany proszkowo | Malowane             | 1                |
| 30118-953        | 6U               | 3mm           | Przykręcany przód | Malowany proszkowo | Malowane             | 1                |
| 30118-954        | 7U               | 3mm           | Przykręcany przód | Malowany proszkowo | Malowane             | 1                |
| 30118-955        | 8U               | 3mm           | Przykręcany przód | Malowany proszkowo | Malowane             | 1                |
| 30118-956        | 9U               | 3mm           | Przykręcany przód | Malowany proszkowo | Malowane             | 1                |
| 30118-957        | 10U              | 3mm           | Przykręcany przód | Malowany proszkowo | Malowane             | 1                |
| 30219-113        | 6U               | 3mm           | Przykręcany przód | Anodowane          | Anodowane            | 1                |
| 30219-137        | 7U               | 3mm           | Przykręcany przód | Anodowane          | Anodowane            | 1                |
| 30219-138        | 8U               | 3mm           | Przykręcany przód | Anodowane          | Anodowane            | 1                |
| 30219-143        | 9U               | 3mm           | Przykręcany przód | Anodowane          | Anodowane            | 1                |
| 30219-144        | 10U              | 3mm           | Przykręcany przód | Anodowane          | Anodowane            | 1                |
| 40304-078        | 5U               | 4mm           | Przykręcany przód | Anodowane          | Anodowane            | 1                |
| 40304-079        | 6U               | 4mm           | Przykręcany przód | Anodowane          | Anodowane            | 1                |
| 40304-080        | 7U               | 4mm           | Przykręcany przód | Anodowane          | Anodowane            | 1                |

| Numer katalogowy | Wysokość stelaża | Głębokość (D) | Montaż            | Zakończ   | Wykończenie przednie | Ilość opakowania |
|------------------|------------------|---------------|-------------------|-----------|----------------------|------------------|
| 40304-081        | 8U               | 4mm           | Przykręcany przód | Anodowane | Anodowane            | 1                |
| 40304-082        | 9U               | 4mm           | Przykręcany przód | Anodowane | Anodowane            | 1                |
| 40304-083        | 10U              | 4mm           | Przykręcany przód | Anodowane | Anodowane            | 1                |

Table 2/3

| Numer katalogowy | Tylne wykończenie | Traktowane krawędzie | Kod koloru | Ekranowanie EMC | Wysokość (H) | Typ               |
|------------------|-------------------|----------------------|------------|-----------------|--------------|-------------------|
| 30219-098        | Anodowane         | Nie                  |            | Nie             | 43.6mm       | Panel przedni 19" |
| 30118-948        | Malowane          |                      | RAL 7021   | Nie             | 43.6mm       | Panel przedni 19" |
| 30118-299        | Malowane          |                      | RAL 7035   | Nie             | 43.6mm       | Panel przedni 19" |
| 40304-074        | Anodowane         | Tak                  |            | Nie             | 43.6mm       | Panel przedni 19" |
| 30219-101        | Anodowane         | Nie                  |            | Nie             | 88.1mm       | Panel przedni 19" |
| 30118-301        | Malowane          |                      | RAL 7035   | Nie             | 88.1mm       | Panel przedni 19" |
| 30118-949        | Malowane          |                      | RAL 7021   | Nie             | 88.1mm       | Panel przedni 19" |
| 40304-075        | Anodowane         | Tak                  |            | Nie             | 88.1mm       | Panel przedni 19" |
| 30219-104        | Anodowane         | Nie                  |            | Nie             | 132.5mm      | Panel przedni 19" |
| 30118-302        | Malowane          |                      | RAL 7035   | Nie             | 132.5mm      | Panel przedni 19" |
| 30118-950        | Malowane          |                      | RAL 7021   | Nie             | 132.5mm      | Panel przedni 19" |
| 40304-076        | Anodowane         | Tak                  |            | Nie             | 132.5mm      | Panel przedni 19" |
| 30219-107        | Anodowane         | Nie                  |            | Nie             | 177mm        | Panel przedni 19" |

| Numer katalogowy | Tylne wykończenie | Traktowane krawędzie | Kod koloru | Ekranowanie EMC | Wysokość (H) | Typ               |
|------------------|-------------------|----------------------|------------|-----------------|--------------|-------------------|
| 30118-303        | Malowane          |                      | RAL 7035   | Nie             | 177mm        | Panel przedni 19" |
| 30118-951        | Malowane          |                      | RAL 7021   | Nie             | 177mm        | Panel przedni 19" |
| 30219-110        | Anodowane         | Nie                  |            | Nie             | 221.4mm      | Panel przedni 19" |
| 30118-304        | Malowane          |                      | RAL 7035   | Nie             | 221.4mm      | Panel przedni 19" |
| 30118-952        | Malowane          |                      | RAL 7021   | Nie             | 221.4mm      | Panel przedni 19" |
| 40304-077        | Anodowane         | Tak                  |            | Nie             | 177mm        | Panel przedni 19" |
| 30118-305        | Malowane          |                      | RAL 7035   | Nie             | 265.9mm      | Panel przedni 19" |
| 30118-306        | Malowane          |                      | RAL 7035   | Nie             | 310.3mm      | Panel przedni 19" |
| 30118-307        | Malowane          |                      | RAL 7035   | Nie             | 354.8mm      | Panel przedni 19" |
| 30118-308        | Malowane          |                      | RAL 7035   | Nie             | 399.2mm      | Panel przedni 19" |
| 30118-309        | Malowane          |                      | RAL 7035   | Nie             | 443.7mm      | Panel przedni 19" |
| 30118-953        | Malowane          |                      | RAL 7021   | Nie             | 265.9mm      | Panel przedni 19" |
| 30118-954        | Malowane          |                      | RAL 7021   | Nie             | 310.3mm      | Panel przedni 19" |
| 30118-955        | Malowane          |                      | RAL 7021   | Nie             | 354.8mm      | Panel przedni 19" |
| 30118-956        | Malowane          |                      | RAL 7021   | Nie             | 399.2mm      | Panel przedni 19" |
| 30118-957        | Malowane          |                      | RAL 7021   | Nie             | 443.7mm      | Panel przedni 19" |
| 30219-113        | Anodowane         | Nie                  |            | Nie             | 265.9mm      | Panel przedni 19" |
| 30219-137        | Anodowane         | Nie                  |            | Nie             | 310.3mm      | Panel przedni 19" |

| Numer katalogowy | Tylne wykończenie | Traktowane krawędzie | Kod koloru | Ekranowanie EMC | Wysokość (H) | Typ               |
|------------------|-------------------|----------------------|------------|-----------------|--------------|-------------------|
| 30219-138        | Anodowane         | Nie                  |            | Nie             | 354.8mm      | Panel przedni 19" |
| 30219-143        | Anodowane         | Nie                  |            | Nie             | 399.2mm      | Panel przedni 19" |
| 30219-144        | Anodowane         | Nie                  |            | Nie             | 443.7mm      | Panel przedni 19" |
| 40304-078        | Anodowane         | Tak                  |            | Nie             | 221.4mm      | Panel przedni 19" |
| 40304-079        | Anodowane         | Tak                  |            | Nie             | 265.9mm      | Panel przedni 19" |
| 40304-080        | Anodowane         | Tak                  |            | Nie             | 310.3mm      | Panel przedni 19" |
| 40304-081        | Anodowane         | Tak                  |            | Nie             | 354.8mm      | Panel przedni 19" |
| 40304-082        | Anodowane         | Tak                  |            | Nie             | 399.2mm      | Panel przedni 19" |
| 40304-083        | Anodowane         | Tak                  |            | Nie             | 443.7mm      | Panel przedni 19" |

Table 3/3

| Numer katalogowy | Szerokość (W) |
|------------------|---------------|
| 30219-098        | 483mm         |
| 30118-948        | 483mm         |
| 30118-299        | 483mm         |
| 40304-074        | 483mm         |
| 30219-101        | 483mm         |
| 30118-301        | 483mm         |
| 30118-949        | 483mm         |
| 40304-075        | 483mm         |


| Numer katalogowy | Szerokość (W) |
|------------------|---------------|
| 30219-104        | 483mm         |
| 30118-302        | 483mm         |
| 30118-950        | 483mm         |
| 40304-076        | 483mm         |
| 30219-107        | 483mm         |
| 30118-303        | 483mm         |
| 30118-951        | 483mm         |
| 30219-110        | 483mm         |
| 30118-304        | 483mm         |
| 30118-952        | 483mm         |
| 40304-077        | 483mm         |
| 30118-305        | 483mm         |
| 30118-306        | 483mm         |
| 30118-307        | 483mm         |
| 30118-308        | 483mm         |
| 30118-309        | 483mm         |
| 30118-953        | 483mm         |
| 30118-954        | 483mm         |

| Numer katalogowy | Szerokość (W) |
|------------------|---------------|
| 30118-955        | 483mm         |
| 30118-956        | 483mm         |
| 30118-957        | 483mm         |
| 30219-113        | 483mm         |
| 30219-137        | 483mm         |
| 30219-138        | 483mm         |
| 30219-143        | 483mm         |
| 30219-144        | 483mm         |
| 40304-078        | 483mm         |
| 40304-079        | 483mm         |
| 40304-080        | 483mm         |
| 40304-081        | 483mm         |
| 40304-082        | 483mm         |
| 40304-083        | 483mm         |

## **DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE**

Zestaw montażowy 19" należy zamówić oddzielnie.

## SCHEMATY



## OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie [www.nvent.com](http://www.nvent.com) oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**