

Przyłączenie konstrukcji umocowania linii odgałęzienia do stali

Data Solutions



CERTYFIKATY



FUNKCJE

Do nakrętki obrotowej można przykręcić pręt gwintowany M10 lub M12

Mocowany wkrętem samowiercącym/samogwintującym do elementów stalowych

SPECYFIKACJE

Table 1/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Materiał	Zakończ	Rozmiar pręta (RS)	Grubość kołnierza (FT)	Wysokość (H)
CSBBRS1MEG	402239	Stal	Galwanizowany elektrolitycznie	10, 12	2.7 – 12.7mm	28.2mm

Table 2/2


Numer katalogowy	Numer artykułu	Długość (L)	Szerokość (W)	Średnica śruby (Sc)	Długość śruby (L)
------------------	----------------	-------------	---------------	---------------------	-------------------

CSBBRS1MEG	402239	40.4mm	26.9mm	2.7mm	32mm
------------	--------	--------	--------	-------	------

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Konstrukcyjne łączniki usztywniające do przewodów rozprowadzających służą wyłącznie do przytrzymywania, a nie do zawieszania orurowania systemów przeciwpożarowych.

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE