

Kabel do wstęgi tylko formy szynowej, zasilanie

Data Solutions



FUNKCJE

Forma zamienna, przeznaczona do instalacji obwodów torowych i połączeń zwierających na osi neutralnej

Połączenia umożliwiające łączenie przewodu zasilającego lub uziemiającego z osią neutralną

SPECYFIKACJE

Materiał: Grafitowy

Styl terminala łączącego: W

Table 1/1

Numer katalogowy	Numer artykułu	Typ szyny	Rozmiar przewodu	Średnica zewnętrzna przewodu, nominalna	Styl spawarki	Orientacja
PBWX2LH		85 funtów do 141 funtów sekcji T-Rail	35 mm ² koncentryczny	7.75mm	T20	Lewa ręka
PBWX2RH		85 funtów do 141 funtów sekcji T-Rail	35 mm ² koncentryczny	7.75mm	T20	Prawa ręka
PBWX3RH	227045	85 funtów do 141 funtów sekcji T-Rail	50 mm ² Ropelay	9.27mm	T20	Prawa ręka

Numer katalogowy	Numer artykułu	Typ szyny	Rozmiar przewodu	Średnica zewnętrzna przewodu, nominalna	Styl spawarki	Orientacja
PBW2CLH		85 funtów do 141 funtów sekcji T-Rail	1/0 Koncentryczne	9.5mm	T20	Lewa ręka
PBW2CRH		85 funtów do 141 funtów sekcji T-Rail	1/0 Koncentryczne	9.5mm	T20	Prawa ręka
PBW2GLH		85 funtów do 141 funtów sekcji T-Rail	2/0 Koncentryczne	10.62mm	T20	Lewa ręka
PBW2GRH		85 funtów do 141 funtów sekcji T-Rail	2/0 Koncentryczne	10.62mm	T20	Prawa ręka
PBW2JLH		85 funtów do 141 funtów sekcji T-Rail	2/0 Ropelay	12.19mm	T20	Lewa ręka
PBW2JRH		85 funtów do 141 funtów sekcji T-Rail	2/0 Ropelay	12.19mm	T20	Prawa ręka
PBW2QLH		85 funtów do 141 funtów sekcji T-Rail	4/0 Koncentryczne	13.41mm	T20	Lewa ręka
PBW2QRH		85 funtów do 141 funtów sekcji T-Rail	4/0 Koncentryczne	13.41mm	T20	Prawa ręka
PBWS6LH		85 funtów do 141 funtów sekcji T-Rail	3/0 kompozytowe	14.53mm	T20	Lewa ręka
PBWS6RH		85 funtów do 141 funtów sekcji T-Rail	3/0 kompozytowe	14.53mm	T20	Prawa ręka
PBW2SLH		85 funtów do 141 funtów sekcji T-Rail	4/0 Ropelay	15.49mm	T20	Lewa ręka
PBW2SRH		85 funtów do 141 funtów sekcji T-Rail	4/0 Ropelay	15.49mm	T20	Prawa ręka
PBWX5LH		85 funtów do 141 funtów sekcji T-Rail	95 mm ² Ropelay	15.52mm	T20	Lewa ręka
PBWX5RH		85 funtów do 141 funtów sekcji T-Rail	95 mm ² Ropelay	15.52mm	T20	Prawa ręka

Numer katalogowy	Numer artykułu	Typ szyny	Rozmiar przewodu	Średnica zewnętrzna przewodu, nominalna	Styl spawarki	Orientacja
PBWX7LH		85 funtów do 141 funtów sekcji T-Rail	150 mm ² Ropelay	17.04mm	T20	Lewa ręka
PBWX7RH		85 funtów do 141 funtów sekcji T-Rail	150 mm ² Ropelay	17.04mm	T20	Prawa ręka
PBW2W010LH		R13, RI52	250 kcmil Ropelay	19.05mm	T20	Lewa ręka
PBW2W010RH		R13, RI52	250 kcmil Ropelay	19.05mm	T20	Prawa ręka
PBW2WLH		85 funtów do 141 funtów sekcji T-Rail	250 kcmil Ropelay	19.05mm	T20	Lewa ręka
PBW2WLK1LH		Szyna dźwigara LK1	250 kcmil Ropelay	19.05mm	T20	Lewa ręka
PBW2WLK1RH		Szyna dźwigara LK1	250 kcmil Ropelay	19.05mm	T20	Prawa ręka
PBW2WRH		85 funtów do 141 funtów sekcji T-Rail	250 kcmil Ropelay	19.05mm	T20	Prawa ręka
PBWX8LH		85 funtów do 141 funtów sekcji T-Rail	185 mm ² Ropelay	20.19mm	T20	Lewa ręka
PBWX8RH		85 funtów do 141 funtów sekcji T-Rail	185 mm ² Ropelay	20.19mm	T20	Prawa ręka
PBW3FRH		85 funtów do 141 funtów sekcji T-Rail	350 kcmil Ropelay	22.35mm	T20	Prawa ręka
PBWX902LH		85 funtów do 141 funtów sekcji T-Rail	240 mm ² Ropelay	23.62mm	T20	Lewa ręka
PBWX902RH		85 funtów do 141 funtów sekcji T-Rail	240 mm ² Ropelay	23.62mm	T20	Prawa ręka
PBW3S002LH		RI60	500 kcmil Ropelay	26.42mm	T20	Lewa ręka
PBW3S002RH		RI60	500 kcmil Ropelay	26.42mm	T20	Prawa ręka

Numer katalogowy	Numer artykułu	Typ szyny	Rozmiar przewodu	Średnica zewnętrzna przewodu, nominalna	Styl spawarki	Orientacja
PBW3SLH		85 funtów do 141 funtów sekcji T-Rail	500 kcmil Ropelay	26.42mm	T20	Lewa ręka
PBW3SLK1LH		Szyna dźwigara LK1	500 kcmil Ropelay	26.42mm	T20	Lewa ręka
PBW3SLK1RH		Szyna dźwigara LK1	500 kcmil Ropelay	26.42mm	T20	Prawa ręka
PBW3SRH		85 funtów do 141 funtów sekcji T-Rail	500 kcmil Ropelay	26.42mm	T20	Prawa ręka

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE