

Kabel do wstęgi tylko formy szynowej, sygnał

Data Solutions



FUNKCJE

Forma zamienna, przeznaczona do instalacji obwodów torowych i połączeń zwierających na osi neutralnej

SPECYFIKACJE

Typ szyny: 85 funtów do 141 funtów sekcji T-Rail

Materiał: Grafitowy

Table 1/1

Numer katalogowy	Styl terminala łączącego	Rozmiar przewodu	Średnica zewnętrzna przewodu, nominalna	Styl spawarki	Orientacja
SBB200CLH	Karta „jeden”	3/16" Bondstrand	4.76mm	TB5, T21	Lewa ręka
SBB200CRH	Karta „jeden”	3/16" Bondstrand	4.76mm	TB5, T21	Prawa ręka
SBW3150BLH	Karta „jeden”	3/16" Bondstrand	4.76mm	TB5	Lewa ręka
SBW3150BRH	Karta „jeden”	3/16" Bondstrand	4.76mm	TB5	Prawa ręka

Numer katalogowy	Styl terminala łączącego	Rozmiar przewodu	Średnica zewnętrzna przewodu, nominalna	Styl spawarki	Orientacja
SBB200YLH	Karta „jeden”	16 mm ² koncentryczny	5.18mm	T21, TB5	Lewa ręka
SBB200YRH	Karta „jeden”	16 mm ² koncentryczny	5.18mm	T21, TB5	Prawa ręka
SBB200XRH	Karta „jeden”	25 mm ² Stranded	6.6mm	TB5, T21	Prawa ręka
SBB200PLH	Karta „jeden”	35 mm ² Stranded	7.75mm	TB5, T21	Lewa ręka
SBB200PRH	Karta „jeden”	35 mm ² Stranded	7.75mm	TB5, T21	Prawa ręka
SBWW6LH	Wykonane w terenie	50 mm ² w stanie stałym	8mm	T21	Lewa ręka
SBWW6RH	Wykonane w terenie	50 mm ² w stanie stałym	8mm	T21	Prawa ręka

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE