


Szyna DIN

Data Solutions

Szyna DIN jest standardową metalową szyną szeroko stosowaną do montażu wyłączników automatycznych i przemysłowych urządzeń sterujących wewnątrz regałów wyposażenia.



FUNKCJE

Długości cięcia wstępnego i z perforacją

Stal z wykończeniem galwanizowanym elektrolitycznie

Zgodność z: Normy EN 60715

SPECYFIKACJE

Typ produktu: Szyna DIN

Table 1/2

Numer katalogowy	Materiał	Wysokość	Długość	Zakończ	Ilość opakowania	Głębokość
20118-878	Stal	35mm	125mm	Ocynkowana	4	7.5mm
20118-879	Stal	35mm	175mm	Ocynkowana	4	7.5mm
20118-872	Stal	35mm	125mm	Ocynkowana	4	15mm
20118-880	Stal	35mm	275mm	Ocynkowana	4	7.5mm
20118-890	Stal	35mm	125mm	Ocynkowana	10	7.5mm

Numer katalogowy	Materiał	Wysokość	Długość	Zakończ	Ilość opakowania	Głębokość
20118-873	Stal	35mm	175mm	Ocynkowana	4	15mm
20118-881	Stal	35mm	375mm	Ocynkowana	4	7.5mm
20118-891	Stal	35mm	175mm	Ocynkowana	10	7.5mm
20118-882	Stal	35mm	475mm	Ocynkowana	4	7.5mm
20118-874	Stal	35mm	275mm	Ocynkowana	4	15mm
20118-884	Stal	35mm	125mm	Ocynkowana	10	15mm
20118-883	Stal	35mm	575mm	Ocynkowana	4	7.5mm
20118-892	Stal	35mm	275mm	Ocynkowana	10	7.5mm
20118-875	Stal	35mm	375mm	Ocynkowana	4	15mm
20118-885	Stal	35mm	175mm	Ocynkowana	10	15mm
20118-876	Stal	35mm	475mm	Ocynkowana	4	15mm
20118-893	Stal	35mm	375mm	Ocynkowana	10	7.5mm
20118-877	Stal	35mm	575mm	Ocynkowana	4	15mm
20118-894	Stal	35mm	475mm	Ocynkowana	10	7.5mm
20118-886	Stal	35mm	275mm	Ocynkowana	10	15mm
20118-895	Stal	35mm	575mm	Ocynkowana	10	7.5mm
20118-887	Stal	35mm	375mm	Ocynkowana	10	15mm
20118-888	Stal	35mm	475mm	Ocynkowana	10	15mm

Numer katalogowy	Materiał	Wysokość	Długość	Zakończ	Ilość opakowania	Głębokość
20118-889	Stal	35mm	575mm	Ocynkowana	10	15mm

Table 2/2

Numer katalogowy	Szerokość
20118-878	125mm
20118-879	175mm
20118-872	125mm
20118-880	275mm
20118-890	125mm
20118-873	175mm
20118-881	375mm
20118-891	175mm
20118-882	475mm
20118-874	275mm
20118-884	125mm
20118-883	575mm
20118-892	275mm
20118-875	375mm
20118-885	175mm
20118-876	475mm

Numer katalogowy	Szerokość
20118-893	375mm
20118-877	575mm
20118-894	475mm
20118-886	275mm
20118-895	575mm
20118-887	375mm
20118-888	475mm
20118-889	575mm

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE