

Przełącznik dotykowy drzwi bez kabla

Data Solutions



Styk drzwiowy ze stykiem magnetycznym, umożliwia wydajność operacyjną. Ten produkt jest łatwy w obsłudze przez plug and play.

CERTYFIKATY



FUNKCJE

Przełącznik w drzwiach (bez przewodu połączeniowego)

SPECYFIKACJE

Table 1/2

Numer katalogowy	Głębokość	Wysokość	Temperatura pracy	Stopień ochrony	Szerokość	Zgodność z
20118-810	33.5mm	76.5mm	-25 to 75°C	IP66	31mm	UL® 508, EN 50047 formularz B

Table 2/2

Numer katalogowy	Bieżąca ocena	Ilość opakowania	Napięcie	Rozmiar przewodu
20118-810	3 – 6A	1	24 – 230V	0.5 – 2.5mm ²

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Uchwyt do montażu przełącznika drzwiowego (Varistar, Novastar, Eurorack) należy zamówić oddzielnie.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE