

# Regulowana klamra formy do średnika szyn, T20 Styl spawarki, 89 mm Rozmiar formy, 600 mm Maks. Otwór szczęki

## Data Solutions

### NUMER KATALOGOWY

**PBC105P**



### FUNKCJE

Możliwość regulacji na potrzeby wielu różnych zastosowań, w tym na rozjazdach krzyżowych i zwrotnicach

Lekka konstrukcja, łatwa w użyciu

Rozwiązanie można stosować także na szynie standardowej (pojedynczej)

SBC105RR zapewnia większe bezpieczeństwo dzięki zastosowaniu nieostrych profili i taśmy odblaskowej, która zapewnia dobrą widoczność

### ATRYBUTY PRODUKTU

Styl spawarki: T20

Rozmiar formy: 89 mm

Otwarcie szczęki: 600mm max

### OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie [www.nvent.com](http://www.nvent.com) oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa

instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including diisononyl phthalate, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).



Marki w naszej ofercie:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**

©2025 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.