


# Dwie kompletne spawarki T8 do łączenia przewodów zasilających do łubków szyn, 50 mm<sup>2</sup> splot linowy

## Data Solutions

### NUMER KATALOGOWY

**PBCT8X3**



### FUNKCJE

Kompletny zespół spawający, umożliwiający wygodne mocowanie połączeń zwierających do główki szyny

Połączenie wykonuje się w obszarze płytki stykowej

Obejmuje środek do czyszczenia formy i pistolet krzemieniowy

### ATRYBUTY PRODUKTU

Materiał: Grafit; Stal; Tworzywo termoplastyczne

Typ szyny: Odcinki szyny T 85-141 lb

Styl zacisku łączącego: C

Rozmiar przewodu: 50 mm<sup>2</sup> splot linowy

Średnica zewnętrzna przewodu, nominalna: 9.13mm

Długość łączenia: 177.8mm

Styl spawarki: T8

Tylko forma: Nie

Forma zamienna: PBCX3

## OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie [www.nvent.com](http://www.nvent.com) oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including diisononyl phthalate, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).



Marki w naszej ofercie:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**