

# Forma do specjalnych prac torowych związanych z podłączaniem zasilania, 250 kcmil splot linowy, Lewostronne

## Data Solutions

### NUMER KATALOGOWY

### PBJT52WLHM



### FUNKCJE

Formy zamienne, przeznaczone do łączenia konstrukcji w przypadku zastosowań związanych z podłączaniem zasilania

Rozwiązanie przeznaczone do stosowania wraz z zaciskami formowanymi fabrycznie

Rozwiązanie jest dostępne w wersji lewo- lub prawostronnej

### ATRYBUTY PRODUKTU

Materiał: Grafitowy

Styl terminala łączącego: J

Typ szyny: Profile szyn dźwigu

Rozmiar przewodu: 250 kcmil Ropelay

Średnica zewnętrzna przewodu, nominalna: 19.05mm

Styl spawarki: T5

Orientacja: Lewa ręka

Tylko forma: Tak

Materiał spawalniczy: PB90 lub PB90PLUSF80, sprzedawane oddzielnie

## OSTRZEŻENIE

---

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie [www.nvent.com](http://www.nvent.com) oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**