

Matryca narzędzia do zaciskania, typ ML, Do wysokich obciążeń DIN46235, #6 linkowy-2/0 linkowy, 16 mm² linkowy-70 mm² linkowy

Data Solutions

NUMER KATALOGOWY

PKML1670



FUNKCJE

Idealne rozwiązanie do końcówek oczkowych oraz złącz kablowych

ATRYBUTY PRODUKTU

Numer artykułu: 716994

Typ gniazda/złącza: Heavy Duty DIN46235

Rozmiar przewodu: #6 Stranded - 2/0 Stranded; 16 mm² Stranded - 70 mm² Stranded

Szerokość zagniatania: 5mm

Narzędzie: MLB

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.