


Dwie formy do łączenia przewodów sygnałowych do łubków szyn, Szyna bez głowicy, Bez głowicy Styl zacisku łączącego, Forma i narzędzie do czyszczenia form, 5/16" Bondstrand

Data Solutions

NUMER KATALOGOWY

SBB492



FUNKCJE

Para form zamiennych, przeznaczonych do instalacji połączeń zwierających na główce szyny

Połączenie wykonuje się w obszarze płytki stykowej

ATRYBUTY PRODUKTU

Materiał: Grafitowy

Typ szyny: Szyna bez głowy

Styl terminala łączącego: Bez głowy

Produkt: Narzędzie do czyszczenia formy i formy

Rozmiar przewodu: 5/16" Bondstrand

Średnica zewnętrzna przewodu, nominalna: 7.94mm

Styl spawarki: T6; T7

Tylko forma: Nie

Forma zastępcza: SBB492M

Materiał spawalniczy: SB32 x 2, sprzedawany oddzielnie

Ramka: SBB492F, sprzedawany oddzielnie

Tuleja dyrygenta: SBS09C x 2, sprzedawany oddzielnie

Zacisk mocujący: B194D x 2, sprzedawany oddzielnie

Matryca młotkowa: SBD51, sprzedawany oddzielnie

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE