

Kabel sygnałowy-środek szyny, sama forma, Wykonane w terenie Styl zacisku łączącego, 50 mm² pełny, Prawostronne

Data Solutions

NUMER KATALOGOWY

SBWW6RH



FUNKCJE

Forma zamienna, przeznaczona do instalacji obwodów torowych i połączeń zwierających na osi neutralnej

ATRYBUTY PRODUKTU

Materiał: Grafitowy

Typ szyny: 85 funtów do 141 funtów sekcji T-Rail

Styl terminala łączącego: Wykonane w terenie

Rozmiar przewodu: 50 mm² w stanie stałym

Średnica zewnętrzna przewodu, nominalna: 8mm

Styl spawarki: T21

Orientacja: Prawa ręka

Tylko forma: Tak

Materiał spawalniczy: SB32 lub SB25PLUSF80, sprzedawane oddzielnie

Zacisk uchwyty: C105B, sprzedawany oddzielnie

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE