

Zbiornicza główna szyna uziemiająca do zastosowań w telekomunikacji, 305 mm

Data Solutions

NUMER KATALOGOWY

TMGBA12L15P



CERTYFIKATY



FUNKCJE

Spełnia zalecenia TIA-607-C, zgodność z BICSI®

Spełnia wymogi norm NEMA®

Można stosować dwa zaczepty z otworami na śruby 5/16" lub 7/16" (osprzęt montażowy poza zestawem)

Dostępne są zestawy przyłączeniowe do szyn zbiorczych umożliwiające ich przedłużanie

ATRYBUTY PRODUKTU

Materiał: Miedź

Cynowanie: Nie

Szerokość (W): 101.6mm

Grubość (T): 6.35mm

Długość 1 (L1): 305mm

Długość 2 (L2): 229mm

Rozmiar otworu 1 (HS1): 0.3125in

Rozmiar otworu 1 liczba par: 15

Rozmiar otworu 2 (HS2): 0.4375in

Rozmiar otworu 2 liczba par: 3


A: 25.4mm

B: 28.6mm

C: 15.9mm

D: 15.9mm

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE