

Inteligentny iPDU, EN6325, 230 VAC,-PH, 32 A

Data Solutions

NUMER KATALOGOWY

EN6325



Modułowy, kompaktowy, inteligentny PDU z dozowaniem na wlocie. Konstrukcja o bardzo niskim profilu

FUNKCJE

Inteligentne jednostki dystrybucji zasilania Enlogic EN6xxx monitorują moc wejściową i moc każdego pojedynczego gniazda i oferują zdalne przełączanie poszczególnych gniazd, zapewnia monitorowanie poziomu jednostki rozliczeniowej

Wyświetlanie danych o wysokiej widoczności i interaktywny wyświetlacz graficzny

Zmierzyć obciążenia wyłączników w nadmiarowych zasilaniach, aby uniknąć przypadkowego przestoju

Umożliwia inteligentne równoważenie obciążenia w celu uzyskania oszczędności energii i maksymalnego wykorzystania mocy

Interfejs Gigabit Ethernet i nadmiarowy Ethernet (10/100)

Rozwiązanie IPDU DC dla maksymalnie 64 jednostek PDU

Sterownik Hot-Swap bez narzędzi

Napięcie wejściowe 230 VAC, jednofazowe

C13, C19 gniazd

ATRYBUTY PRODUKTU

Rodzina produktów: Enlogic

Typ: Inteligentny PDU

Typ produktu: Listwa gniazdowa

Typ gniazda: (20) C13; (4) C19

Ilość gniazda: 24

Kolor: Czarny

Wyłącznik automatyczny: 16 A, jednobiegunowy, Hy-Mag

Gniazda przełączane: Tak

Liczba wyłączników automatycznych: 2

Moc znamionowa: 7.4 kVA

Umieszczenie kabla wejściowego: Posuw górny

Napięcie wejściowe: 200 – 240V

Faza: 1 PH.

Ocena przerwań: 5kAIC

Maks. Moc wejściowa: 7.44 kVA

Napięcie znamionowe: 230V

Włącznik/wyłącznik w zestawie: Tak

Napięcie wyjściowe: 230VAC

Natężenie prądu (obniżone): 32 A.

Typ wtyczki: IEC 60309 332P6 (IP44)

Jednostki stelaża: 0U

Wyjmowany kabel wejściowy: Nie

Typ pomiaru: Wylot

Materiał: Stal

Zakończ: Malowany proszkowo

Wysokość: 1780mm

Szerokość: 52mm

Głębokość: 53mm

Waga: 9kg

Ilość opakowania: 1

Gross Weight: 8.2kg

Długość kabla wejściowego: 3m

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Wspornik do montażu pionowego należy zamówić oddzielnie.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.