

Tylko para formy łączącej, sygnał

Data Solutions



FUNKCJE

Para form zamiennych, przeznaczonych do instalacji połączeń zwierających na główce szyny

Połączenie wykonuje się w obszarze płytki stykowej

SPECYFIKACJE

Materiał: Grafitowy

Table 1/1

Numer katalogowy	Typ szyny	Styl terminala łączącego	Produkt	Rozmiar przewodu	Średnica zewnętrzna przewodu, nominalna	Styl spawarki
SBM456	85 funtów do 141 funtów sekcji T-Rail	3/4" XS	Narzędzie do czyszczenia formy i formy	3/16" Bondstrand	4.76mm	T6, T7
SBM456M	85 funtów do 141 funtów sekcji T-Rail	3/4" XS	Tylko forma	3/16" Bondstrand	4.76mm	T6, T7
SBS5838	85 funtów do 141 funtów sekcji T-Rail	Karta 3/4"	Narzędzie do czyszczenia formy i formy	3/16" Bondstrand	4.76mm	T6, T7

Numer katalogowy	Typ szyny	Styl terminala łączącego	Produkt	Rozmiar przewodu	Średnica zewnętrzna przewodu, nominalna	Styl spawarki
SBS5838M	85 funtów do 141 funtów sekcji T-Rail	Karta 3/4"	Tylko forma	3/16" Bondstrand	4.76mm	T6, T7
SBS5839	85 funtów do 141 funtów sekcji T-Rail	Karta „jeden”	Narzędzie do czyszczenia formy i formy	3/16" Bondstrand	4.76mm	T6, T7
SBS5839M	85 funtów do 141 funtów sekcji T-Rail	Karta „jeden”	Tylko forma	3/16" Bondstrand	4.76mm	T7
SBS925	Szyna bez głowy	Bez głowy	Narzędzie do czyszczenia formy i formy	3/16" Bondstrand	4.76mm	T6, T7
SBS925M	Szyna bez głowy	Bez głowy	Tylko forma	3/16" Bondstrand	4.76mm	T6, T7
SBB492	Szyna bez głowy	Bez głowy	Narzędzie do czyszczenia formy i formy	5/16" Bondstrand	7.94mm	T6, T7
SBB492M	Szyna bez głowy	Bez głowy	Tylko forma	5/16" Bondstrand	7.94mm	T6, T7
SBS898	85 funtów do 141 funtów sekcji T-Rail	Karta „jeden”	Narzędzie do czyszczenia formy i formy	5/16" Bondstrand	7.94mm	T6, T7
SBS898M	85 funtów do 141 funtów sekcji T-Rail	Karta „jeden”	Tylko forma	5/16" Bondstrand	7.94mm	T6, T7
SBTBT71YM	85 funtów do 141 funtów sekcji T-Rail	Karta „jeden”	Tylko forma	#1 Koncentryczne	8.43mm	T7

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including silica, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.