

Połączenie Bond T7 Kompletna para spawacza, sygnał

Data Solutions



FUNKCJE

Kompletny zespół spawający, umożliwiający wygodne mocowanie połączeń zwierających na złączu do główki szyny

Połączenie wykonuje się w obszarze łubka

Obejmuje środek do czyszczenia formy i pistolet krzemieniowy

SPECYFIKACJE

Typ szyny: 85 funtów do 141 funtów sekcji T-Rail

Materiał: Stal; Grafitowy

Table 1/1

Numer katalogowy	Styl terminala łączącego	Rozmiar przewodu	Średnica zewnętrzna przewodu, nominalna	Styl spawarki
SBHFT7E	Bez głowy	3/16" Bondstrand	4.76mm	T7
SBHFT7K	Bez głowy	5/16" Bondstrand	4.76mm	T7
SBTBT7F	Karta 3/4"	3/16" Bondstrand	4.76mm	T7

Numer katalogowy	Styl terminala łączącego	Rozmiar przewodu	Średnica zewnętrzna przewodu, nominalna	Styl spawarki
SBTBT7G	Karta „jeden”	3/16" Bondstrand	4.76mm	T7
SBXST7D	3/4" XS	3/16" Bondstrand	4.76mm	T7
SBTBT7B	Karta „jeden”	5/16" Bondstrand	7.94mm	T7

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including diisononyl phthalate, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE