

Zewnętrzna modułowa szafka wentylacyjna z pojedynczymi drzwiami

Data Solutions



Aplikacje telekomunikacyjne i kolejowe wymagają zaawansowanej elektroniki w konfiguracjach zewnętrznych. Szafki zewnętrzne nVent SCHROFF chronią takie elementy elektroniczne przed ekstremalnymi warunkami pogodowymi i wandalizmem, zapewniając ciągłość działania. Modułowa konstrukcja umożliwia wiele konfiguracji pod względem wielkości i funkcji oraz wiele opcji chłodzenia.

CERTYFIKATY



FUNKCJE

Aluminiowa rama profilowa z zdejmowaną, podwójną okładziną

IP 55 lub NEMA 12~

Podwójnych ścian

Szeroka gama akcesoriów do szaf 19"

Dostęp do szafki ze wszystkich stron

100 mm high plinth, 200 and 300 mm possible

Top cover with louvers, can be upgraded with fans or A/C unit

RAL 7035 powder coating, other colors available upon request

SPECYFIKACJE

Materiał ramy: Aluminium

Table 1/5

Numer katalogowy	Typ produktu	Rodzina produktów	Wysokość stelaża	Wysokość	Szerokość	Głębokość
10149-876	Szafka zewnętrzna	Modułowy	42U	2130mm	700mm	1200mm
10149-868	Szafka zewnętrzna	Modułowy	42U	2130mm	700mm	1100mm
10149-852	Szafka zewnętrzna	Modułowy	42U	2130mm	700mm	900mm
10149-860	Szafka zewnętrzna	Modułowy	42U	2130mm	700mm	1000mm
10149-334	Szafka zewnętrzna	Modułowy	29U	1530mm	700mm	730mm
10149-500	Szafka zewnętrzna	Modułowy	20U	1130mm	700mm	500mm
10149-508	Szafka zewnętrzna	Modułowy	20U	1130mm	700mm	600mm
10149-516	Szafka zewnętrzna	Modułowy	20U	1130mm	700mm	700mm
10149-524	Szafka zewnętrzna	Modułowy	20U	1130mm	700mm	800mm
10149-532	Szafka zewnętrzna	Modułowy	20U	1130mm	700mm	900mm
10149-540	Szafka zewnętrzna	Modułowy	20U	1130mm	700mm	1000mm
10149-548	Szafka zewnętrzna	Modułowy	20U	1130mm	700mm	1100mm
10149-556	Szafka zewnętrzna	Modułowy	20U	1130mm	700mm	1200mm
10149-564	Szafka zewnętrzna	Modułowy	24U	1330mm	700mm	500mm
10149-572	Szafka zewnętrzna	Modułowy	24U	1330mm	700mm	600mm
10149-580	Szafka zewnętrzna	Modułowy	24U	1330mm	700mm	700mm
10149-588	Szafka zewnętrzna	Modułowy	24U	1330mm	700mm	800mm
10149-596	Szafka zewnętrzna	Modułowy	24U	1330mm	700mm	900mm

Numer katalogowy	Typ produktu	Rodzina produktów	Wysokość stelaża	Wysokość	Szerokość	Głębokość
10149-604	Szafka zewnętrzna	Modułowy	24U	1330mm	700mm	1000mm
10149-612	Szafka zewnętrzna	Modułowy	24U	1330mm	700mm	1100mm
10149-620	Szafka zewnętrzna	Modułowy	24U	1330mm	700mm	1200mm
10149-628	Szafka zewnętrzna	Modułowy	29U	1530mm	700mm	500mm
10149-636	Szafka zewnętrzna	Modułowy	29U	1530mm	700mm	600mm
10149-644	Szafka zewnętrzna	Modułowy	29U	1530mm	700mm	700mm
10149-652	Szafka zewnętrzna	Modułowy	29U	1530mm	700mm	800mm
10149-660	Szafka zewnętrzna	Modułowy	29U	1530mm	700mm	900mm
10149-668	Szafka zewnętrzna	Modułowy	29U	1530mm	700mm	1000mm
10149-676	Szafka zewnętrzna	Modułowy	29U	1530mm	700mm	1100mm
10149-684	Szafka zewnętrzna	Modułowy	29U	1530mm	700mm	1200mm
10149-692	Szafka zewnętrzna	Modułowy	33U	1730mm	700mm	500mm
10149-700	Szafka zewnętrzna	Modułowy	33U	1730mm	700mm	600mm
10149-708	Szafka zewnętrzna	Modułowy	33U	1730mm	700mm	700mm
10149-716	Szafka zewnętrzna	Modułowy	33U	1730mm	700mm	800mm
10149-724	Szafka zewnętrzna	Modułowy	33U	1730mm	700mm	900mm
10149-732	Szafka zewnętrzna	Modułowy	33U	1730mm	700mm	1000mm
10149-740	Szafka zewnętrzna	Modułowy	33U	1730mm	700mm	1100mm

Numer katalogowy	Typ produktu	Rodzina produktów	Wysokość stelaża	Wysokość	Szerokość	Głębokość
10149-748	Szafka zewnętrzna	Modułowy	33U	1730mm	700mm	1200mm
10149-756	Szafka zewnętrzna	Modułowy	38U	1930mm	700mm	500mm
10149-764	Szafka zewnętrzna	Modułowy	38U	1930mm	700mm	600mm
10149-772	Szafka zewnętrzna	Modułowy	38U	1930mm	700mm	700mm
10149-780	Szafka zewnętrzna	Modułowy	38U	1930mm	700mm	800mm
10149-788	Szafka zewnętrzna	Modułowy	38U	1930mm	700mm	900mm
10149-796	Szafka zewnętrzna	Modułowy	38U	1930mm	700mm	1000mm
10149-804	Szafka zewnętrzna	Modułowy	38U	1930mm	700mm	1100mm
10149-812	Szafka zewnętrzna	Modułowy	38U	1930mm	700mm	1200mm
10149-820	Szafka zewnętrzna	Modułowy	42U	2130mm	700mm	500mm
10149-828	Szafka zewnętrzna	Modułowy	42U	2130mm	700mm	600mm
10149-836	Szafka zewnętrzna	Modułowy	42U	2130mm	700mm	700mm
10149-844	Szafka zewnętrzna	Modułowy	42U	2130mm	700mm	800mm

Table 2/5

Numer katalogowy	Typ ściany	Typ drzwi	Dostęp	Odporność na włamanie	Chłodzenie	Ekranowanie EMC
10149-876	Podwójne ściany	Gładka, Pojedyncze drzwi		Opcja	Pasywny	Opcja
10149-868	Podwójne ściany	Gładka, Pojedyncze drzwi		Opcja	Pasywny	Opcja
10149-852	Podwójne ściany	Gładka, Pojedyncze drzwi		Opcja	Pasywny	Opcja

Numer katalogowy	Typ ściany	Typ drzwi	Dostęp	Odporność na włamanie	Chłodzenie	Ekranowanie EMC
10149-860	Podwójne ściany	Gładka, Pojedyncze drzwi		Opcja	Pasywny	Opcja
10149-334	Podwójne ściany	Gładka, Pojedyncze drzwi	Przód	Nie	Wentylacja wentylatora	Nie
10149-500	Podwójne ściany	Gładka, Pojedyncze drzwi		Opcja	Pasywny	Opcja
10149-508	Podwójne ściany	Gładka, Pojedyncze drzwi		Opcja	Pasywny	Opcja
10149-516	Podwójne ściany	Gładka, Pojedyncze drzwi		Opcja	Pasywny	Opcja
10149-524	Podwójne ściany	Gładka, Pojedyncze drzwi		Opcja	Pasywny	Opcja
10149-532	Podwójne ściany	Gładka, Pojedyncze drzwi		Opcja	Pasywny	Opcja
10149-540	Podwójne ściany	Gładka, Pojedyncze drzwi		Opcja	Pasywny	Opcja
10149-548	Podwójne ściany	Gładka, Pojedyncze drzwi		Opcja	Pasywny	Opcja
10149-556	Podwójne ściany	Gładka, Pojedyncze drzwi		Opcja	Pasywny	Opcja
10149-564	Podwójne ściany	Gładka, Pojedyncze drzwi		Opcja	Pasywny	Opcja
10149-572	Podwójne ściany	Gładka, Pojedyncze drzwi		Opcja	Pasywny	Opcja
10149-580	Podwójne ściany	Gładka, Pojedyncze drzwi		Opcja	Pasywny	Opcja
10149-588	Podwójne ściany	Gładka, Pojedyncze drzwi		Opcja	Pasywny	Opcja

Numer katalogowy	Typ ściany	Typ drzwi	Dostęp	Odporność na włamanie	Chłodzenie	Ekranowanie EMC
10149-596	Podwójne ściany	Gładka, Pojedyncze drzwi		Opcja	Pasywny	Opcja
10149-604	Podwójne ściany	Gładka, Pojedyncze drzwi		Opcja	Pasywny	Opcja
10149-612	Podwójne ściany	Gładka, Pojedyncze drzwi		Opcja	Pasywny	Opcja
10149-620	Podwójne ściany	Gładka, Pojedyncze drzwi		Opcja	Pasywny	Opcja
10149-628	Podwójne ściany	Gładka, Pojedyncze drzwi		Opcja	Pasywny	Opcja
10149-636	Podwójne ściany	Gładka, Pojedyncze drzwi		Opcja	Pasywny	Opcja
10149-644	Podwójne ściany	Gładka, Pojedyncze drzwi		Opcja	Pasywny	Opcja
10149-652	Podwójne ściany	Gładka, Pojedyncze drzwi		Opcja	Pasywny	Opcja
10149-660	Podwójne ściany	Gładka, Pojedyncze drzwi		Opcja	Pasywny	Opcja
10149-668	Podwójne ściany	Gładka, Pojedyncze drzwi		Opcja	Pasywny	Opcja
10149-676	Podwójne ściany	Gładka, Pojedyncze drzwi		Opcja	Pasywny	Opcja
10149-684	Podwójne ściany	Gładka, Pojedyncze drzwi		Opcja	Pasywny	Opcja
10149-692	Podwójne ściany	Gładka, Pojedyncze drzwi		Opcja	Pasywny	Opcja
10149-700	Podwójne ściany	Gładka, Pojedyncze drzwi		Opcja	Pasywny	Opcja

Numer katalogowy	Typ ściany	Typ drzwi	Dostęp	Odporność na włamanie	Chłodzenie	Ekranowanie EMC
10149-708	Podwójne ściany	Gładka, Pojedyncze drzwi		Opcja	Pasywny	Opcja
10149-716	Podwójne ściany	Gładka, Pojedyncze drzwi		Opcja	Pasywny	Opcja
10149-724	Podwójne ściany	Gładka, Pojedyncze drzwi		Opcja	Pasywny	Opcja
10149-732	Podwójne ściany	Gładka, Pojedyncze drzwi		Opcja	Pasywny	Opcja
10149-740	Podwójne ściany	Gładka, Pojedyncze drzwi		Opcja	Pasywny	Opcja
10149-748	Podwójne ściany	Gładka, Pojedyncze drzwi		Opcja	Pasywny	Opcja
10149-756	Podwójne ściany	Gładka, Pojedyncze drzwi		Opcja	Pasywny	Opcja
10149-764	Podwójne ściany	Gładka, Pojedyncze drzwi		Opcja	Pasywny	Opcja
10149-772	Podwójne ściany	Gładka, Pojedyncze drzwi		Opcja	Pasywny	Opcja
10149-780	Podwójne ściany	Gładka, Pojedyncze drzwi		Opcja	Pasywny	Opcja
10149-788	Podwójne ściany	Gładka, Pojedyncze drzwi		Opcja	Pasywny	Opcja
10149-796	Podwójne ściany	Gładka, Pojedyncze drzwi		Opcja	Pasywny	Opcja
10149-804	Podwójne ściany	Gładka, Pojedyncze drzwi		Opcja	Pasywny	Opcja
10149-812	Podwójne ściany	Gładka, Pojedyncze drzwi		Opcja	Pasywny	Opcja

Numer katalogowy	Typ ściany	Typ drzwi	Dostęp	Odporność na włamanie	Chłodzenie	Ekranowanie EMC
10149-820	Podwójne ściany	Gładka, Pojedyncze drzwi		Opcja	Pasywny	Opcja
10149-828	Podwójne ściany	Gładka, Pojedyncze drzwi		Opcja	Pasywny	Opcja
10149-836	Podwójne ściany	Gładka, Pojedyncze drzwi		Opcja	Pasywny	Opcja
10149-844	Podwójne ściany	Gładka, Pojedyncze drzwi		Opcja	Pasywny	Opcja

Table 3/5

Numer katalogowy	Zgodność z	Kod koloru okładziny	Stopień ochrony	Komora na akumulator	Kolor	Kod koloru
10149-876				Opcja		
10149-868				Opcja		
10149-852				Opcja		
10149-860				Opcja		
10149-334	IEC 61969-1, IEC 61969-2, IEC 61969-3, IEC 60917-1, IEC 60917-2, ETS 300119, IEC 60529, DIN EN 50178, VDE 0160, ETSI EN 300019-1-4	RAL 7035	IP55	Tak	Jasnoszary	RAL 7035
10149-500				Opcja		
10149-508				Opcja		
10149-516				Opcja		
10149-524				Opcja		

Numer katalogowy	Zgodność z	Kod koloru okładziny	Stopieńochrony	Komora na akumulator	Kolor	Kod koloru
10149-532				Opcja		
10149-540				Opcja		
10149-548				Opcja		
10149-556				Opcja		
10149-564				Opcja		
10149-572				Opcja		
10149-580				Opcja		
10149-588				Opcja		
10149-596				Opcja		
10149-604				Opcja		
10149-612				Opcja		
10149-620				Opcja		
10149-628				Opcja		
10149-636				Opcja		
10149-644				Opcja		
10149-652				Opcja		
10149-660				Opcja		
10149-668				Opcja		

Numer katalogowy	Zgodność z	Kod koloru okładziny	Stopieńochrony	Komora na akumulator	Kolor	Kod koloru
10149-676				Opcja		
10149-684				Opcja		
10149-692				Opcja		
10149-700				Opcja		
10149-708				Opcja		
10149-716				Opcja		
10149-724				Opcja		
10149-732				Opcja		
10149-740				Opcja		
10149-748				Opcja		
10149-756				Opcja		
10149-764				Opcja		
10149-772				Opcja		
10149-780				Opcja		
10149-788				Opcja		
10149-796				Opcja		
10149-804				Opcja		
10149-812				Opcja		

Numer katalogowy	Zgodność z	Kod koloru okładziny	Stopieńochrony	Komora na akumulator	Kolor	Kod koloru
10149-820				Opcja		
10149-828				Opcja		
10149-836				Opcja		
10149-844				Opcja		

Table 4/5						
Numer katalogowy	Ilość wentylatora	Zakończ	Materiał	Konfiguracja montażowa	Ilość opakowania	Wysokość cokołu
10149-876		Malowany proszkowo	Aluminium, Stal	Opcja	1	100mm
10149-868		Malowany proszkowo	Aluminium, Stal	Opcja	1	100mm
10149-852		Malowany proszkowo	Aluminium, Stal	Opcja	1	100mm
10149-860		Malowany proszkowo	Aluminium, Stal	Opcja	1	100mm
10149-334	2	Malowany proszkowo	Aluminium, Stal	Filary 19"	1	200mm
10149-500		Malowany proszkowo	Aluminium, Stal	Opcja	1	100mm
10149-508		Malowany proszkowo	Aluminium, Stal	Opcja	1	100mm
10149-516		Malowany proszkowo	Aluminium, Stal	Opcja	1	100mm
10149-524		Malowany proszkowo	Aluminium, Stal	Opcja	1	100mm
10149-532		Malowany proszkowo	Aluminium, Stal	Opcja	1	100mm
10149-540		Malowany proszkowo	Aluminium, Stal	Opcja	1	100mm
10149-548		Malowany proszkowo	Aluminium, Stal	Opcja	1	100mm

Numer katalogowy	Ilość wentylatora	Zakończ	Materiał	Konfiguracja montażowa	Ilość opakowania	Wysokość cokołu
10149-556		Malowany proszkowo	Aluminium, Stal	Opcja	1	100mm
10149-564		Malowany proszkowo	Aluminium, Stal	Opcja	1	100mm
10149-572		Malowany proszkowo	Aluminium, Stal	Opcja	1	100mm
10149-580		Malowany proszkowo	Aluminium, Stal	Opcja	1	100mm
10149-588		Malowany proszkowo	Aluminium, Stal	Opcja	1	100mm
10149-596		Malowany proszkowo	Aluminium, Stal	Opcja	1	100mm
10149-604		Malowany proszkowo	Aluminium, Stal	Opcja	1	100mm
10149-612		Malowany proszkowo	Aluminium, Stal	Opcja	1	100mm
10149-620		Malowany proszkowo	Aluminium, Stal	Opcja	1	100mm
10149-628		Malowany proszkowo	Aluminium, Stal	Opcja	1	100mm
10149-636		Malowany proszkowo	Aluminium, Stal	Opcja	1	100mm
10149-644		Malowany proszkowo	Aluminium, Stal	Opcja	1	100mm
10149-652		Malowany proszkowo	Aluminium, Stal	Opcja	1	100mm
10149-660		Malowany proszkowo	Aluminium, Stal	Opcja	1	100mm
10149-668		Malowany proszkowo	Aluminium, Stal	Opcja	1	100mm
10149-676		Malowany proszkowo	Aluminium, Stal	Opcja	1	100mm
10149-684		Malowany proszkowo	Aluminium, Stal	Opcja	1	100mm
10149-692		Malowany proszkowo	Aluminium, Stal	Opcja	1	100mm

Numer katalogowy	Ilość wentylatora	Zakończ	Materiał	Konfiguracja montażowa	Ilość opakowania	Wysokość cokołu
10149-700		Malowany proszkowo	Aluminium, Stal	Opcja	1	100mm
10149-708		Malowany proszkowo	Aluminium, Stal	Opcja	1	100mm
10149-716		Malowany proszkowo	Aluminium, Stal	Opcja	1	100mm
10149-724		Malowany proszkowo	Aluminium, Stal	Opcja	1	100mm
10149-732		Malowany proszkowo	Aluminium, Stal	Opcja	1	100mm
10149-740		Malowany proszkowo	Aluminium, Stal	Opcja	1	100mm
10149-748		Malowany proszkowo	Aluminium, Stal	Opcja	1	100mm
10149-756		Malowany proszkowo	Aluminium, Stal	Opcja	1	100mm
10149-764		Malowany proszkowo	Aluminium, Stal	Opcja	1	100mm
10149-772		Malowany proszkowo	Aluminium, Stal	Opcja	1	100mm
10149-780		Malowany proszkowo	Aluminium, Stal	Opcja	1	100mm
10149-788		Malowany proszkowo	Aluminium, Stal	Opcja	1	100mm
10149-796		Malowany proszkowo	Aluminium, Stal	Opcja	1	100mm
10149-804		Malowany proszkowo	Aluminium, Stal	Opcja	1	100mm
10149-812		Malowany proszkowo	Aluminium, Stal	Opcja	1	100mm
10149-820		Malowany proszkowo	Aluminium, Stal	Opcja	1	100mm
10149-828		Malowany proszkowo	Aluminium, Stal	Opcja	1	100mm
10149-836		Malowany proszkowo	Aluminium, Stal	Opcja	1	100mm

Numer katalogowy	Ilość wentylatora	Zakończ	Materiał	Konfiguracja montażowa	Ilość opakowania	Wysokość cokołu
10149-844		Malowany proszkowo	Aluminium, Stal	Opcja	1	100mm

Table 5/5

Numer katalogowy	Certyfikaty
10149-876	
10149-868	
10149-852	
10149-860	
10149-334	RoHS
10149-500	
10149-508	
10149-516	
10149-524	
10149-532	
10149-540	
10149-548	
10149-556	
10149-564	
10149-572	
10149-580	

Numer katalogowy	Certyfikaty
10149-588	
10149-596	
10149-604	
10149-612	
10149-620	
10149-628	
10149-636	
10149-644	
10149-652	
10149-660	
10149-668	
10149-676	
10149-684	
10149-692	
10149-700	
10149-708	
10149-716	
10149-724	

Numer katalogowy	Certyfikaty
10149-732	
10149-740	
10149-748	
10149-756	
10149-764	
10149-772	
10149-780	
10149-788	
10149-796	
10149-804	
10149-812	
10149-820	
10149-828	
10149-836	
10149-844	

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Wymiary wysokości są bez podstawy/cokołu.

QW = zdolność rozpraszania ciepła właściwa zgodnie z normą ETSI EN 300 019-1-1 4

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE