


RackChiller RDHX PRO Hose Kit with Valve

Data Solutions



The flexible hoses package for RDHX Pro connects the cooling device to facility water system. The high quality EPDM hoses perform with excellent chemical stability with typical water and glycol based cooling media. The steel reinforcement provides extended pressure capability with rated nominal pressure 5 bar and minimum burst pressure 20 bar, while the external layer protects the hoses from mechanical stress and damages.

FUNKCJE

Flexible hoses to connect RDHX Pro with facility water supply and return

Pair of flexible hoses for supply and return facility connection

High quality reinforced EPDM flexible hoses

Rated operating pressure 5 bar, minimum burst pressure > 20 bar

Include 1" BSPP flat seal swivels on both ends

Available in length 4m or 6m

SPECYFIKACJE

Table 1/1

Numer katalogowy	Długość	Liczba opakowań
24630-201	2500mm	1

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Works only with RackChiller RDHX PRO.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa

instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.