

RackChiller In-Row 45 Wysokość Adapter

Data Solutions



Adapter wysokości RackChiller In-Row 45 pozwala na integrację chłodnicy z przejściami w szafach serwerowych powyżej 42RU. Górna zaślepka zapewnia bezproblemowy wygląd, zapewniając jednocześnie najlepsze właściwości uszczelniające przegrodę. Zestaw jest dostępny w różnych wysokościach.

FUNKCJE

Adaptuje agregat RackChiller In-Row 45 do przegród w korytarzach z regałami 47RU lub 52RU

SPECYFIKACJE

Table 1/1

Numer katalogowy	Zakończ	Materiał	Ilość opakowania	Wysokość stelaża	Szerokość
24630-189	Malowany proszkowo	Stal	1	47U	300mm
24630-190	Malowany proszkowo	Stal	1	52U	300mm

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Nie stosować w połączeniu z cokołem bazowym

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.