

Bezpieczny przewód zasilający z podwójnym zabezpieczeniem w-Lock

Data Solutions



Dwa bezpieczne przewody zasilające w-Lock zapewniają lepsze mocowanie przewodu pomiędzy PDU i sprzętem INFORMATYCZNYM. Oba połączenia wymagają zamierzonego działania w celu zwolnienia przycisków blokujących, aby zapobiec przypadkowemu odłączeniu połączeń zasilających. Przewody działają z dowolnym standardowym gniazdem IEC, ale funkcja blokowania wymaga kompatybilnych gniazd w-lock lub V-lock

FUNKCJE

Zabezpiecz przewody zasilające z podwójną blokadą

Wtyczka IEC C14/C20 zablokuje się w dowolnym PDU RackPower

Uniwersalne złącze blokujące IEC bezpiecznie zablokuje się w dowolnym standardowym gnieździe zasilania C14/C20

Oba połączenia wymagają zamierzonego działania w celu zwolnienia przycisków blokujących i odłączenia zasilania

SPECYFIKACJE

Table 1/2

Numer katalogowy	Typ	Współpracuje z	Długość	Kolor	Wysokość	Długość kabla wejściowego
EP1314024X150	Kabel	RackPower	600mm	Czarny	270mm	588m
EP1314048X125	Kabel	RackPower	1200mm	Czarny	270mm	1.176m
EP1314072X100	Kabel	RackPower	1800mm	Czarny	270mm	1.764m
EP1314B24X150	Kabel	RackPower	600mm	Niebieski	270mm	0.588m

Numer katalogowy	Typ	Współpracuje z	Długość	Kolor	Wysokość	Długość kabla wejściowego
EP1314B48X125	Kabel	RackPower	1200mm	Niebieski	270mm	1.176m
EP1314B72X100	Kabel	RackPower	1800mm	Niebieski	270mm	1.764m
EP1314R24X150	Kabel	RackPower	600mm	Czerwony	270mm	0.588m
EP1314R48X125	Kabel	RackPower	1200mm	Czerwony	270mm	1.176m
EP1314R72X100	Kabel	RackPower	1800mm	Czerwony	270mm	1.764m
EP1920024X100	Kabel	RackPower	600mm	Czarny	270mm	0.588m
EP1920048X75	Kabel	RackPower	1200mm	Czarny	270mm	1.176m
EP1920072X50	Kabel	RackPower	1800mm	Czarny	270mm	1.764m
EP1920B24X100	Kabel	RackPower	600mm	Niebieski	270mm	0.588m
EP1920B48X75	Kabel	RackPower	1200mm	Niebieski	270mm	1.176m
EP1920B72X50	Kabel	RackPower	1800mm	Niebieski	270mm	1.764m
EP1920R24X100	Kabel	RackPower	600mm	Czerwony	270mm	0.588m
EP1920R48X75	Kabel	RackPower	1200mm	Czerwony	270mm	1.176m
EP1920R72X50	Kabel	RackPower	1800mm	Czerwony	270mm	1.764m

Table 2/2

Numer katalogowy	Ilość opakowania	Typ wtyczki	Wyjmowany kabel wejściowy
------------------	------------------	-------------	---------------------------

EP1314024X150	150	C13/C14	Nie
EP1314048X125	125	C13/C14	Nie
EP1314072X100	100	C13/C14	Nie
EP1314B24X150	150	C13/C14	Nie
EP1314B48X125	125	C13/C14	Nie
EP1314B72X100	100	C13/C14	Nie
EP1314R24X150	150	C13/C14	Nie
EP1314R48X125	125	C13/C14	Nie
EP1314R72X100	100	C13/C14	Nie
EP1920024X100	100	C19/C20	Nie
EP1920048X75	75	C19/C20	Nie
EP1920072X50	50	C19/C20	Nie
EP1920B24X100	100	C19/C20	Nie
EP1920B48X75	75	C19/C20	Nie
EP1920B72X50	50	C19/C20	Nie
EP1920R24X100	100	C19/C20	Nie
EP1920R48X75	75	C19/C20	Nie
EP1920R72X50	50	C19/C20	Nie

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE