

Szyna gniazdowa z 2 kablem zasilającym, 3-fazowa

Data Solutions



Modułowy, kompaktowy PDU z dwoma wejściami przewodu zasilającego, które można podłączyć do źródła zasilania A i B. Konstrukcja zapewniająca oszczędność miejsca w jednej obudowie.

CERTYFIKATY



FUNKCJE

Możliwość montażu poziomego i pionowego

Dwa kable połączeniowe (o połowę w kierunku długości), 3 m (z otwartym końcem), 2 x 3 fazy, 400 VAC (czerwony, czarny, obszar biały)

Listwy gniazdowe można obracać we wszystkich kierunkach (co 90°) podczas montażu

Wysokość montażu 1U.

SPECYFIKACJE

Długość:	1848.5mm
Materiał:	Aluminium; Poliamid
Kolor:	Szary; Czarny; Czerwony
Typ produktu:	Listwa gniazdowa

Table 1/2

Numer katalogowy	Typ gniazda	Ilość gniazda	Gniazda przełączane	Napięcie AC	Ilość opakowania	Głębokość
60110-287	IEC C13	48	Nie	400V	1	44mm
60110-286	IEC C13, SCHUKO	36	Nie	400V	1	44mm

Table 2/2

Numer katalogowy	Zakończ	Wysokość
60110-287	Anodowane	44mm
60110-286	Anodowane	44mm

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE