

Listwa gniazdowa, IEC C19

Data Solutions



Modułowy, kompaktowy PDU z wieloma elementami funkcyjnymi. Dzięki aluminiowej obudowie 1U na jedną U można łatwo zintegrować moduł PDU w szafie serwerowej z gniazdami IEC C19.

CERTYFIKATY



FUNKCJE

Listwy zaciskowe z C19 gniazdami IEC

Listwy gniazdowe można obracać we wszystkich czterech kierunkach (co 90°) podczas montażu

Kabel połączeniowy 2 m, ze złączem zgodnym z IEC 60309

Wysokość montażu 1U.

SPECYFIKACJE

Materiał:	Aluminium; Poliamid
Kolor:	Szary
Typ produktu:	Listwa gniazdowa

Table 1/2

Numer katalogowy	Typ gniazda	Ilość gniazda	Gniazda przełączane	Napięcie AC	Ilość opakowania	Głębokość
------------------	-------------	---------------	---------------------	-------------	------------------	-----------

60110-280	IEC C19	8	Nie	230V	1	44mm
60110-282	IEC C19	12	Nie	230V	1	44mm
60110-281	IEC C19	12	Nie	230V	1	44mm

Table 2/2

Numer katalogowy	Zakończ	Wysokość	Długość
60110-280	Anodowane	44mm	438.5mm
60110-282	Anodowane	44mm	947.5mm
60110-281	Anodowane	44mm	947.5mm

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Wspornik do montażu pionowego należy zamówić oddzielnie.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE