


Listwa gniazdowa, UTE

Data Solutions



Modułowy, kompaktowy PDU z wieloma elementami funkcyjnymi. Dzięki aluminiowej obudowie 1U na 1U PDU można łatwo zintegrować w szafie serwerowej z gniazdami UTE.

CERTYFIKATY



FUNKCJE

230 V, 16 A.

Zgodnie z NFC 61-303

Listwa gniazdowa z gniazdami UTE

Wysokość montażu 1U.

Montaż poziomy lub pionowy

Kabel połączeniowy 2 m, z wtyczką SCHUKO/UTE

Listwy gniazdowe można obracać we wszystkich czterech kierunkach (co 90°) podczas montażu

SPECYFIKACJE

Materiał:	Aluminium; Poliamid
Kolor:	Szary
Typ produktu:	Listwa gniazdowa

Table 1/2

Numer katalogowy	Typ gniazda	Ilość gniazda	Gniazda przełączane	Napięcie AC	Funkcja	Ilość opakowania
60110-220	UTE	4	Nie	230V		1
60110-221	UTE	9	Nie	230V		1
60110-225	UTE	8	Tak	230V		1
60110-267	UTE	6	Nie	230V	Ochrona przejściowa, Filtr tłumienia zasilania sieciowego	1
60110-227	UTE	8	Nie	230V	Ochrona przejściowa	1
60110-229	UTE	7	Nie	230V	Filtr tłumienia zasilania sieciowego	1
60110-222	UTE	12	Nie	230V		1
60110-223	UTE	15	Nie	230V		1
60110-224	UTE	19	Nie	230V		1
60110-226	UTE	12	Tak	230V		1
60110-228	UTE	6	Nie	230V	Zabezpieczenie nadprądowe	1
60110-230	UTE	6	Nie	230V	Zabezpieczenie prądowe przed usterką	1
60110-231	UTE	6	Nie	230V	Zabezpieczenie prądowe przed usterką, Zabezpieczenie nadprądowe	1

Table 2/2

Numer katalogowy	Głębokość	Zakończ	Długość
60110-220	44mm	Anodowane	210mm

Numer katalogowy	Głębokość	Zakończ	Długość
60110-221	44mm	Anodowane	438.5mm
60110-225	44mm	Anodowane	438.5mm
60110-267	44mm	Anodowane	438.5mm
60110-227	44mm	Anodowane	438.5mm
60110-229	44mm	Anodowane	438.5mm
60110-222	44mm	Anodowane	947.5mm
60110-223	44mm	Anodowane	1202mm
60110-224	44mm	Anodowane	1753mm
60110-226	44mm	Anodowane	947.5mm
60110-228	75mm	Anodowane	438.5mm
60110-230	88mm	Anodowane	438.5mm
60110-231	88mm	Anodowane	438.5mm

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Wspornik do montażu pionowego należy zamówić oddzielnie.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.