

Tylko specjalna forma robocza gąsienicy, zasilanie

Data Solutions



FUNKCJE

Formy zamienne, przeznaczone do łączenia konstrukcji w przypadku zastosowań związanych z podłączaniem zasilania

Rozwiązanie przeznaczone do stosowania wraz z zaciskami formowanymi fabrycznie

Rozwiązanie jest dostępne w wersji lewo- lub prawostronnej

SPECYFIKACJE

Typ szyny: Profile szyn dźwigu

Materiał: Grafitowy

Styl terminala łączącego: J

Table 1/1

Numer katalogowy	Rozmiar przewodu	Średnica zewnętrzna przewodu, nominalna	Styl spawarki	Orientacja
PBJT503LHM	2/0 Koncentryczne	10.62mm	T5	Lewa ręka
PBJT503RHM	2/0 Koncentryczne	10.62mm	T5	Prawa ręka
PBJT52QLHM	4/0 Koncentryczne	13.41mm	T5	Lewa ręka

Numer katalogowy	Rozmiar przewodu	Średnica zewnętrzna przewodu, nominalna	Styl spawarki	Orientacja
PBJT52QM	4/0 Koncentryczne	13.41mm	T5	Lewa i prawa ręka
PBJT52QRHM	4/0 Koncentryczne	13.41mm	T5	Prawa ręka
PBJT52WLHM	250 kcmil Ropelay	19.05mm	T5	Lewa ręka
PBJT52WM	250 kcmil Ropelay	19.05mm	T5	Lewa i prawa ręka
PBJT52WRHM	250 kcmil Ropelay	19.05mm	T5	Prawa ręka

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE