


Varistar CP 19" Montaż panelowy/przesuwny

Data Solutions



Wysuwanie uchwyty z regulowanymi krokami. Montaż w szafach o szerokości 600 mm bezpośrednio na ramie. Przy szerokości 800 mm konieczny jest adapter dla zmniejszonej szerokości, dla częściowej wysokości potrzebne są pręty głębokości montażu.

FUNKCJE

19-calowy panel/uchwyt przesuwny ze wskaźnikiem U.

Regulacja głębokości w krokach co 25 mm

Zgodnie z normą IEC 60297 (DIN 41 494, część 1)

SPECYFIKACJE

Zakończ: Malowany proszkowo

Typ produktu: Uchwyt przesuwny

Materiał: Stal

Table 1/1

Numer katalogowy	Wysokość stelaża	Wysokość	Ilość opakowania	Kolor	Kod koloru
24630-013	42U	2000mm	4	Czarny strumień	RAL 9005
24630-015	52U	2450mm	4	Czarny strumień	RAL 9005
24630-014	47U	2200mm	4	Czarny strumień	RAL 9005

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE