


Zaślepka separacji powietrza Varistar CP, szerokość 800 mm, z wycięciami

Data Solutions



Panel zaślepiający do szaf o szerokości 800 mm zapobiega recyrkulacji powietrza z przodu do tyłu chłodzonych szaf. Panele płaskie i panele z wycięciami do okablowania od przodu do tyłu z paskami szczotki i palcami kabla.

FUNKCJE

Separacja powietrza, pokrywy do szaf o szerokości 800 mm

Szafki sieciowe i serwerowe można układać obok siebie

USZCZELKI, UL 94 HF, -20 °C ... 100°C.

Pokrywy pełne

Pokrywy zapobiegają niepożądanym zwarciom powietrza, tj. niepożądanemu mieszanii ciepłego powietrza wylotowego z zimnym powietrzem wlotowym

Kompatybilny tylko z belką poprzeczną do ciężkich boków, niekompatybilny ze wspornikami redukcyjnymi

SPECYFIKACJE

Typ produktu: Panel szafki/szafy serwerowej

Materiał: Stal

Table 1/2

Numer katalogowy	Wysokość stelaża	Wysokość	Ilość opakowania	Kolor	Kod koloru	Zakończ
21630-147	42U	2000mm	1	Czarny szary	RAL 7021	Malowany proszkowo
21630-149	52U	2450mm	1	Czarny szary	RAL 7021	Malowany proszkowo

Numer katalogowy	Wysokość stelaża	Wysokość	Ilość opakowania	Kolor	Kod koloru	Zakończ
21630-148	47U	2200mm	1	Czarny szary	RAL 7021	Malowany proszkowo

Table 2/2

Numer katalogowy	Stopień ochrony	Typ
21630-147	IP20	Kanał kablowy
21630-149	IP20	Kanał kablowy
21630-148	IP20	Kanał kablowy

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE