


Pokrywa płaska Varistar CP zamknięta

Data Solutions



Płaska pokrywa górna do szaf Varistar CP bez stref wejścia kabli.

FUNKCJE

Pokrywa płaska zamknięta

SPECYFIKACJE

Typ produktu: Górna pokrywa szafki/szafy typu Rack
Kod koloru: RAL 7021
Materiał: Stal

Table 1/2

Numer katalogowy	Szerokość	Głębokość	Stopień ochrony	Ilość opakowania	Kolor	Zakończ
21630-128	600mm	1000mm	IP20	1	Czarny szary	Malowany proszkowo
21630-129	600mm	1100mm	IP20	1	Czarny szary	Malowany proszkowo
21630-130	600mm	1200mm	IP20	1	Czarny szary	Malowany proszkowo
21630-131	800mm	1000mm	IP20	1	Czarny szary	Malowany proszkowo
21630-132	800mm	1100mm	IP20	1	Czarny szary	Malowany proszkowo

Numer katalogowy	Szerokość	Głębokość	Stopieńochrony	Ilość opakowania	Kolor	Zakończ
21630-133	800mm	1200mm	IP20	1	Czarny szary	Malowany proszkowo
21630-186	600mm	600mm		1	Czarny szary	Malowany proszkowo
21630-187	600mm	800mm		1	Czarny szary	Malowany proszkowo
21630-188	600mm	900mm		1	Czarny szary	Malowany proszkowo
21630-189	600mm	1000mm		1	Czarny szary	Malowany proszkowo
21630-190	600mm	1100mm		1	Czarny szary	Malowany proszkowo
21630-191	600mm	1200mm		1	Czarny szary	Malowany proszkowo
21630-192	800mm	600mm		1	Czarny szary	Malowany proszkowo
21630-193	800mm	800mm		1	Czarny szary	Malowany proszkowo
21630-194	800mm	900mm		1	Czarny szary	Malowany proszkowo
21630-195	800mm	1000mm		1	Czarny szary	Malowany proszkowo
21630-196	800mm	1100mm		1	Czarny szary	Malowany proszkowo
21630-197	800mm	1200mm		1	Czarny szary	Malowany proszkowo
21630-254	600mm	600mm	IP20	1	Czarny szary	Malowany proszkowo
21630-255	600mm	800mm	IP20	1	Czarny szary	Malowany proszkowo
21630-256	600mm	900mm	IP20	1	Czarny szary	Malowany proszkowo
21630-257	800mm	600mm	IP20	1	Czarny szary	Malowany proszkowo
21630-258	800mm	800mm	IP20	1	Czarny szary	Malowany proszkowo

Numer katalogowy	Szerokość	Głębokość	Stopieńochrony	Ilość opakowania	Kolor	Zakończ
21630-259	800mm	900mm	IP20	1	Czarny szary	Malowany proszkowo
21630-260	600mm	300mm	IP20	1	Czarny szary	Malowany proszkowo
21630-315	600mm	300mm		1	Czarny szary	Malowany proszkowo
21630-557	600mm	300mm	IP55	1	Czarny szary	Malowany proszkowo
21630-558	600mm	600mm	IP55	1	Czarny szary	Malowany proszkowo
21630-559	600mm	800mm	IP55	1	Czarny szary	Malowany proszkowo
21630-560	600mm	900mm	IP55	1	Czarny szary	Malowany proszkowo
21630-561	600mm	1000mm	IP55	1	Czarny szary	Malowany proszkowo
21630-562	600mm	1100mm	IP55	1	Czarny szary	Malowany proszkowo
21630-563	600mm	1200mm	IP55	1	Czarny szary	Malowany proszkowo
21630-564	800mm	600mm	IP55	1	Czarny szary	Malowany proszkowo
21630-565	800mm	800mm	IP55	1	Czarny szary	Malowany proszkowo
21630-566	800mm	900mm	IP55	1	Czarny szary	Malowany proszkowo
21630-567	800mm	1000mm	IP55	1	Czarny szary	Malowany proszkowo
21630-568	800mm	1100mm	IP55	1	Czarny szary	Malowany proszkowo
21630-569	800mm	1200mm	IP55	1	Czarny szary	Malowany proszkowo
21630-570	600mm	300mm		1	Czarny szary	Malowany proszkowo
21630-571	600mm	600mm		1	Czarny szary	Malowany proszkowo

Numer katalogowy	Szerokość	Głębokość	Stopieńochrony	Ilość opakowania	Kolor	Zakończ
21630-572	600mm	800mm		1	Czarny szary	Malowany proszkowo
21630-573	600mm	900mm		1	Czarny szary	Malowany proszkowo
21630-574	600mm	1000mm		1	Czarny szary	Malowany proszkowo
21630-575	600mm	1100mm		1	Czarny szary	Malowany proszkowo
21630-576	600mm	1200mm		1	Czarny szary	Malowany proszkowo
21630-577	800mm	600mm		1	Czarny szary	Malowany proszkowo
21630-578	800mm	800mm		1	Czarny szary	Malowany proszkowo
21630-579	800mm	900mm		1	Czarny szary	Malowany proszkowo
21630-580	800mm	1000mm		1	Czarny szary	Malowany proszkowo
21630-581	800mm	1100mm		1	Czarny szary	Malowany proszkowo
21630-582	800mm	1200mm		1	Czarny szary	Malowany proszkowo

Table 2/2

Numer katalogowy	Typ	Współpracuje z
21630-128	Zamknięty	Varistar CP
21630-129	Zamknięty	Varistar CP
21630-130	Zamknięty	Varistar CP
21630-131	Zamknięty	Varistar CP
21630-132	Zamknięty	Varistar CP
21630-133	Zamknięty	Varistar CP

Numer katalogowy	Typ	Współpracuje z
21630-186	Zamknięty	Varistar CP
21630-187	Zamknięty	Varistar CP
21630-188	Zamknięty	Varistar CP
21630-189	Zamknięty	Varistar CP
21630-190	Zamknięty	Varistar CP
21630-191	Zamknięty	Varistar CP
21630-192	Zamknięty	Varistar CP
21630-193	Zamknięty	Varistar CP
21630-194	Zamknięty	Varistar CP
21630-195	Zamknięty	Varistar CP
21630-196	Zamknięty	Varistar CP
21630-197	Zamknięty	Varistar CP
21630-254	Zamknięty	Varistar CP
21630-255	Zamknięty	Varistar CP
21630-256	Zamknięty	Varistar CP
21630-257	Zamknięty	Varistar CP
21630-258	Zamknięty	Varistar CP
21630-259	Zamknięty	Varistar CP

Numer katalogowy	Typ	Współpracuje z
21630-260	Zamknięty	Varistar CP
21630-315	Zamknięty	Varistar CP
21630-557	Zamknięty	Varistar CP
21630-558	Zamknięty	Varistar CP
21630-559	Zamknięty	Varistar CP
21630-560	Zamknięty	Varistar CP
21630-561	Zamknięty	Varistar CP
21630-562	Zamknięty	Varistar CP
21630-563	Zamknięty	Varistar CP
21630-564	Zamknięty	Varistar CP
21630-565	Zamknięty	Varistar CP
21630-566	Zamknięty	Varistar CP
21630-567	Zamknięty	Varistar CP
21630-568	Zamknięty	Varistar CP
21630-569	Zamknięty	Varistar CP
21630-570	Zamknięty	Varistar CP
21630-571	Perforowane	Varistar CP
21630-572	Zamknięty	Varistar CP

Numer katalogowy	Typ	Współpracuje z
21630-573	Zamknięty	Varistar CP
21630-574	Zamknięty	Varistar CP
21630-575	Zamknięty	Varistar CP
21630-576	Zamknięty	Varistar CP
21630-577	Zamknięty	Varistar CP
21630-578	Zamknięty	Varistar CP
21630-579	Zamknięty	Varistar CP
21630-580	Zamknięty	Varistar CP
21630-581	Zamknięty	Varistar CP
21630-582	Perforowane	Varistar CP

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Zestaw uziemiający należy zakupić osobno.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.