

Drzwi szklane Varistar CP z jednopunktowym blokowaniem

Data Solutions



Jednopunktowa blokada drzwi szklanych Varistar CP do zastosowań IP 20.

FUNKCJE

St, 1.5 mm

Szkło ochronne, 6 mm

Pokrywa blokady kluczyka

Kąt otwarcia 180°

SPECYFIKACJE

Typ produktu: Drzwi szafki

Materiał: Stal; Szkło

Stopień ochrony: IP20

Table 1/2

Numer katalogowy	Wysokość stelaża	Wysokość	Szerokość	Typ blokowania	Ilość opakowania	Kolor
21630-016	42U	2000mm	600mm	Blokowanie jednopunktowe	1	Czarny szary
21630-017	42U	2200mm	600mm	Blokowanie jednopunktowe	1	Czarny szary
21630-018	47U	2000mm	800mm	Blokowanie jednopunktowe	1	Czarny szary

Numer katalogowy	Wysokość stelaża	Wysokość	Szerokość	Typ blokowania	Ilość opakowania	Kolor
21630-019	47U	2200mm	800mm	Blokowanie jednopunktowe	1	Czarny szary
21630-392	24U	1200mm	600mm	Blokowanie jednopunktowe	1	Czarny szary
21630-393	24U	1200mm	800mm	Blokowanie jednopunktowe	1	Czarny szary
21630-394	29U	1400mm	600mm	Blokowanie jednopunktowe	1	Czarny szary
21630-395	29U	1400mm	800mm	Blokowanie jednopunktowe	1	Czarny szary
21630-396	33U	1600mm	600mm	Blokowanie jednopunktowe	1	Czarny szary
21630-397	33U	1600mm	800mm	Blokowanie jednopunktowe	1	Czarny szary
21630-398	38U	1800mm	600mm	Blokowanie jednopunktowe	1	Czarny szary
21630-399	38U	1800mm	800mm	Blokowanie jednopunktowe	1	Czarny szary
21630-481	24U	1200mm	600mm	Blokowanie jednopunktowe	1	Czarny szary
21630-482	24U	1200mm	800mm	Blokowanie jednopunktowe	1	Czarny szary
21630-483	29U	1400mm	600mm	Blokowanie jednopunktowe	1	Czarny szary
21630-484	29U	1400mm	800mm	Blokowanie jednopunktowe	1	Czarny szary
21630-485	33U	1600mm	600mm	Blokowanie jednopunktowe	1	Czarny szary
21630-486	33U	1600mm	800mm	Blokowanie jednopunktowe	1	Czarny szary
21630-487	38U	1800mm	600mm	Blokowanie jednopunktowe	1	Czarny szary
21630-488	38U	1800mm	800mm	Blokowanie jednopunktowe	1	Czarny szary
21630-489	42U	2000mm	600mm	Blokowanie jednopunktowe	1	Czarny szary

Numer katalogowy	Wysokość stelaża	Wysokość	Szerokość	Typ blokowania	Ilość opakowania	Kolor
21630-490	42U	2000mm	800mm	Blokowanie jednopunktowe	1	Czarny szary
21630-491	47U	2200mm	600mm	Blokowanie jednopunktowe	1	Czarny szary
21630-492	47U	2200mm	800mm	Blokowanie jednopunktowe	1	Czarny szary

Table 2/2

Numer katalogowy	Kod koloru	Zgodność z	Zakończ	Typ	Współpracuje z
21630-016	RAL 7021	IEC 61587-1	Malowany proszkowo	Szklane drzwi	Varistar CP
21630-017	RAL 7021	IEC 61587-1	Malowany proszkowo	Szklane drzwi	Varistar CP
21630-018	RAL 7021	IEC 61587-1	Malowany proszkowo	Szklane drzwi	Varistar CP
21630-019	RAL 7021	IEC 61587-1	Malowany proszkowo	Szklane drzwi	Varistar CP
21630-392	RAL 7021	IEC 61587-1	Malowany proszkowo	Szklane drzwi	Varistar CP
21630-393	RAL 7021	IEC 61587-1	Malowany proszkowo	Szklane drzwi	Varistar CP
21630-394	RAL 7021	IEC 61587-1	Malowany proszkowo	Szklane drzwi	Varistar CP
21630-395	RAL 7021	IEC 61587-1	Malowany proszkowo	Szklane drzwi	Varistar CP
21630-396	RAL 7021	IEC 61587-1	Malowany proszkowo	Szklane drzwi	Varistar CP
21630-397	RAL 7021	IEC 61587-1	Malowany proszkowo	Szklane drzwi	Varistar CP
21630-398	RAL 7021	IEC 61587-1	Malowany proszkowo	Szklane drzwi	Varistar CP
21630-399	RAL 7021	IEC 61587-1	Malowany proszkowo	Szklane drzwi	Varistar CP
21630-481	RAL 7021	IEC 61587-1	Malowany proszkowo	Szklane drzwi	Varistar CP
21630-482	RAL 7021	IEC 61587-1	Malowany proszkowo	Szklane drzwi	Varistar CP

Numer katalogowy	Kod koloru	Zgodność z	Zakończ	Typ	Współpracuje z
21630-483	RAL 7021	IEC 61587-1	Malowany proszkowo	Szklane drzwi	Varistar CP
21630-484	RAL 7021	IEC 61587-1	Malowany proszkowo	Szklane drzwi	Varistar CP
21630-485	RAL 7021	IEC 61587-1	Malowany proszkowo	Szklane drzwi	Varistar CP
21630-486	RAL 7021	IEC 61587-1	Malowany proszkowo	Szklane drzwi	Varistar CP
21630-487	RAL 7021	IEC 61587-1	Malowany proszkowo	Szklane drzwi	Varistar CP
21630-488	RAL 7021	IEC 61587-1	Malowany proszkowo	Szklane drzwi	Varistar CP
21630-489	RAL 7021	IEC 61587-1	Malowany proszkowo	Szklane drzwi	Varistar CP
21630-490	RAL 7021	IEC 61587-1	Malowany proszkowo	Szklane drzwi	Varistar CP
21630-491	RAL 7021	IEC 61587-1	Malowany proszkowo	Szklane drzwi	Varistar CP
21630-492	RAL 7021	IEC 61587-1	Malowany proszkowo	Szklane drzwi	Varistar CP

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

24U - 33U IP20 drzwi mają 2 zawiasy, 38U - 52U IP20 drzwi mają 3 zawiasy, aby zapewnić solidne IP20 konstrukcji zamykających dla wyższych szaf

Aby wymienić uchwyt dźwigni 1333 DIN, należy zamówić oddzielnie uchwyt dźwigni 24630003 i blokadę DIN

Zestaw uziemiający należy zakupić osobno.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.