

# Drzwi oszklone Varistar CP z 3-punktowym blokowaniem

## Data Solutions



Przeszkłone drzwi z 3-punktowym blokowaniem umożliwiają silniejszy kontakt między drzwiami a ramą szafki.

### FUNKCJE

Drzwi przeszkłone z blokadą 3-punktową, z zamkiem

Uchwyt dźwigni z wkładką klinową (2 klawisze)

Kąt otwarcia 180°

Szkło ochronne, 6 mm

Montaż standardowy, zamek na prawych drzwiach

Może być doposażony w uchwyt dźwigni 24630003 i półcylinder z profilem DIN z kluczami lub przyciskiem

### SPECYFIKACJE

**Typ blokowania:** Blokada 3-punktowa

**Typ produktu:** Drzwi szafki

**Materiał:** Stal; Szkło

Table 1/2

| Numer katalogowy | Wysokość stelaża | Wysokość | Szerokość | Stopień ochrony | Ilość opakowania | Kolor        |
|------------------|------------------|----------|-----------|-----------------|------------------|--------------|
| 21630-092        | 42U              | 2000mm   | 600mm     | IP20            | 1                | Czarny szary |
| 21630-093        | 47U              | 2200mm   | 600mm     | IP20            | 1                | Czarny szary |

| Numer katalogowy | Wysokość stelaża | Wysokość | Szerokość | Stopień ochrony | Ilość opakowania | Kolor        |
|------------------|------------------|----------|-----------|-----------------|------------------|--------------|
| 21630-094        | 52U              | 2450mm   | 600mm     | IP20            | 1                | Czarny szary |
| 21630-095        | 42U              | 2000mm   | 800mm     | IP20            | 1                | Czarny szary |
| 21630-096        | 47U              | 2200mm   | 800mm     | IP20            | 1                | Czarny szary |
| 21630-097        | 52U              | 2450mm   | 800mm     | IP20            | 1                | Czarny szary |
| 21630-416        | 24U              | 1200mm   | 600mm     | IP20            | 1                | Czarny szary |
| 21630-417        | 24U              | 1200mm   | 800mm     | IP20            | 1                | Czarny szary |
| 21630-418        | 29U              | 1400mm   | 600mm     | IP20            | 1                | Czarny szary |
| 21630-419        | 29U              | 1400mm   | 800mm     | IP20            | 1                | Czarny szary |
| 21630-420        | 33U              | 1600mm   | 600mm     | IP20            | 1                | Czarny szary |
| 21630-421        | 33U              | 1600mm   | 800mm     | IP20            | 1                | Czarny szary |
| 21630-422        | 38U              | 1800mm   | 600mm     | IP20            | 1                | Czarny szary |
| 21630-423        | 38U              | 1800mm   | 800mm     | IP20            | 1                | Czarny szary |
| 21630-717        | 24U              | 1200mm   | 600mm     | IP55            | 1                | Czarny szary |
| 21630-718        | 24U              | 1200mm   | 800mm     | IP55            | 1                | Czarny szary |
| 21630-719        | 29U              | 1400mm   | 600mm     | IP55            | 1                | Czarny szary |
| 21630-720        | 29U              | 1400mm   | 800mm     | IP55            | 1                | Czarny szary |
| 21630-721        | 33U              | 1600mm   | 600mm     | IP55            | 1                | Czarny szary |
| 21630-722        | 33U              | 1600mm   | 800mm     | IP55            | 1                | Czarny szary |

| Numer katalogowy | Wysokość stelaża | Wysokość | Szerokość | Stopieńochrony | Ilość opakowania | Kolor        |
|------------------|------------------|----------|-----------|----------------|------------------|--------------|
| 21630-723        | 38U              | 1800mm   | 600mm     | IP55           | 1                | Czarny szary |
| 21630-724        | 38U              | 1800mm   | 800mm     | IP55           | 1                | Czarny szary |
| 21630-725        | 42U              | 2000mm   | 600mm     | IP55           | 1                | Czarny szary |
| 21630-726        | 42U              | 2000mm   | 800mm     | IP55           | 1                | Czarny szary |
| 21630-727        | 47U              | 2200mm   | 600mm     | IP55           | 1                | Czarny szary |
| 21630-728        | 47U              | 2200mm   | 800mm     | IP55           | 1                | Czarny szary |

Table 2/2

| Numer katalogowy | Kod koloru | Zgodność z               | Zakończ            | Typ           | Współpracuje z |
|------------------|------------|--------------------------|--------------------|---------------|----------------|
| 21630-092        | RAL 7021   | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Malowany proszkowo | Szklane drzwi | Varistar CP    |
| 21630-093        | RAL 7021   | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Malowany proszkowo | Szklane drzwi | Varistar CP    |
| 21630-094        | RAL 7021   | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Malowany proszkowo | Szklane drzwi | Varistar CP    |
| 21630-095        | RAL 7021   | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Malowany proszkowo | Szklane drzwi | Varistar CP    |
| 21630-096        | RAL 7021   | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Malowany proszkowo | Szklane drzwi | Varistar CP    |
| 21630-097        | RAL 7021   | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Malowany proszkowo | Szklane drzwi | Varistar CP    |
| 21630-416        | RAL 7021   | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Malowany proszkowo | Szklane drzwi | Varistar CP    |
| 21630-417        | RAL 7021   | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Malowany proszkowo | Szklane drzwi | Varistar CP    |
| 21630-418        | RAL 7021   | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Malowany proszkowo | Szklane drzwi | Varistar CP    |
| 21630-419        | RAL 7021   | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Malowany proszkowo | Szklane drzwi | Varistar CP    |
| 21630-420        | RAL 7021   | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Malowany proszkowo | Szklane drzwi | Varistar CP    |

| Numer katalogowy | Kod koloru | Zgodność z               | Zakończ            | Typ           | Współpracuje z |
|------------------|------------|--------------------------|--------------------|---------------|----------------|
| 21630-421        | RAL 7021   | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Malowany proszkowo | Szklane drzwi | Varistar CP    |
| 21630-422        | RAL 7021   | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Malowany proszkowo | Szklane drzwi | Varistar CP    |
| 21630-423        | RAL 7021   | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Malowany proszkowo | Szklane drzwi | Varistar CP    |
| 21630-717        | RAL 7021   | IEC 61587-1              | Malowany proszkowo | Szklane drzwi | Varistar CP    |
| 21630-718        | RAL 7021   | IEC 61587-1              | Malowany proszkowo | Szklane drzwi | Varistar CP    |
| 21630-719        | RAL 7021   | IEC 61587-1              | Malowany proszkowo | Szklane drzwi | Varistar CP    |
| 21630-720        | RAL 7021   | IEC 61587-1              | Malowany proszkowo | Szklane drzwi | Varistar CP    |
| 21630-721        | RAL 7021   | IEC 61587-1              | Malowany proszkowo | Szklane drzwi | Varistar CP    |
| 21630-722        | RAL 7021   | IEC 61587-1              | Malowany proszkowo | Szklane drzwi | Varistar CP    |
| 21630-723        | RAL 7021   | IEC 61587-1              | Malowany proszkowo | Szklane drzwi | Varistar CP    |
| 21630-724        | RAL 7021   | IEC 61587-1              | Malowany proszkowo | Szklane drzwi | Varistar CP    |
| 21630-725        | RAL 7021   | IEC 61587-1              | Malowany proszkowo | Szklane drzwi | Varistar CP    |
| 21630-726        | RAL 7021   | IEC 61587-1              | Malowany proszkowo | Szklane drzwi | Varistar CP    |
| 21630-727        | RAL 7021   | IEC 61587-1              | Malowany proszkowo | Szklane drzwi | Varistar CP    |
| 21630-728        | RAL 7021   | IEC 61587-1              | Malowany proszkowo | Szklane drzwi | Varistar CP    |

## DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

24U - 33U IP20 drzwi mają 2 zawiasy, 38U - 52U IP20 drzwi mają 3 zawiasy, aby zapewnić solidne IP20 konstrukcji zamykających dla wyższych szaf

Aby wymienić uchwyt dźwigni 1333 DIN, należy zamówić oddzielnie uchwyt dźwigni 24630003 i blokadę DIN

Zestaw uziemiający należy zakupić osobno.

## OSTRZEŻENIE

---

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie [www.nvent.com](http://www.nvent.com) oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**