

Belka poprzeczna Varistar CP o dużym obciążeniu

Data Solutions



Boczna belka poprzeczna do podparcia stojaków 19" w szafie o szerokości 800 mm, podtrzymująca obciążenie statyczne 1600 kg. Wzór otworów umożliwia łatwe wchodzenie na płaszczyznę 19" w odstępach co 25 mm.

FUNKCJE

Boczna belka poprzeczna do podparcia stojaków 19" w szafie o szerokości 800 mm, podtrzymująca obciążenie statyczne 1600 kg.

Wzór otworów umożliwia łatwe wchodzenie na płaszczyznę 19" w odstępach co 25 mm

SPECYFIKACJE

Typ produktu: Wspornik
Materiał: Stal
Współpracuje z: Varistar CP

Table 1/1

Numer katalogowy	Głębokość	Ilość opakowania	Kolor	Kod koloru	Zakończ	Jednostka opakowania
24630-008	1000mm	4	Czarny szary	RAL 7021	Malowany proszkowo	Parowanie
24630-091	900mm	4	Czarny szary	RAL 7021	Malowany proszkowo	Parowanie
24630-090	800mm	4	Czarny szary	RAL 7021	Malowany proszkowo	Parowanie

Numer katalogowy	Głębokość	Ilość opakowania	Kolor	Kod koloru	Zakończ	Jednostka opakowania
24630-089	600mm	4	Czarny szary	RAL 7021	Malowany proszkowo	Parowanie
24630-010	1200mm	4	Czarny szary	RAL 7021	Malowany proszkowo	Parowanie
24630-009	1100mm	4	Czarny szary	RAL 7021	Malowany proszkowo	Parowanie

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE