

Szafka serwera Varistar CP z kółkami

Data Solutions



Spawana rama stalowa dla wysokich wymagań obciążenia dynamicznego. Przygotowany do 19-calowej integracji zasobów IT.

FUNKCJE

Wstępnie skonfigurowana, gotowa do użycia szafka

Wysokie obciążenie dynamiczne 1000 kg ze zintegrowanymi kółkami, nośność statyczna do 1600 kg.

Klasa ochrony przed wnikaniem IP 20

Możliwość instalacji różnych urządzeń IT

Zintegrowane panele pneumatyczne do chłodzenia od przodu do tyłu

Można go łatwo zintegrować z systemem zamykania alejek

SPECYFIKACJE

Obciążenie statyczne:	1600kg
Typ produktu:	Statyw
Kod koloru okładziny:	RAL 7021
Materiał ramy:	Stal

Table 1/2

Numer katalogowy	Wysokość stelaża	Wysokość	Materiał okładziny	Szerokość	Kolor okładziny	Głębokość
------------------	------------------	----------	--------------------	-----------	-----------------	-----------

10630-022	42U	2000mm	Stal	800mm	Czarny szary	1200mm
10630-021	42U	2000mm	Stal	600mm	Czarny szary	1200mm

Table 2/2

Numer katalogowy	Ilość opakowania	Obciążenie dynamiczne	Zakończ	Materiał	Typ
10630-022	1	1000kgf	Malowany proszkowo	Stal	Mobilne
10630-021	1	1000kgf	Malowany proszkowo	Stal	Mobilne

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE