

Panel boczny Varistar CP z szybkozłączką i blokadą

Data Solutions

Panele boczne Varistar z szybkozłączką bez zestawu uziemiającego.



FUNKCJE

Stalowy, 1 mm

Panel boczny bez zestawu uziemiającego

Zestaw blokady bezpieczeństwa w zestawie

SPECYFIKACJE

Typ produktu: Panel szafki/szafy serwerowej

Stopień ochrony: IP20

Table 1/2

Numer katalogowy	Wysokość stelaża	Wysokość	Głębokość	Ilość opakowania	Kolor	Kod koloru
21630-291	29U	1400mm	900mm	2	Czarny szary	RAL 7021
21630-298	38U	1800mm	800mm	2	Czarny szary	RAL 7021
21630-297	38U	1800mm	600mm	2	Czarny szary	RAL 7021
21630-296	33U	1600mm	1000mm	2	Czarny szary	RAL 7021

Numer katalogowy	Wysokość stelaża	Wysokość	Głębokość	Ilość opakowania	Kolor	Kod koloru
21630-066	42U	2000mm	1200mm	2	Czarny szary	RAL 7021
21630-295	33U	1600mm	900mm	2	Czarny szary	RAL 7021
21630-294	33U	1600mm	800mm	2	Czarny szary	RAL 7021
21630-293	33U	1600mm	600mm	2	Czarny szary	RAL 7021
21630-292	29U	1400mm	1000mm	2	Czarny szary	RAL 7021
21630-070	47U	2200mm	1000mm	2	Czarny szary	RAL 7021
21630-308	47U	2200mm	900mm	2	Czarny szary	RAL 7021
21630-290	29U	1400mm	800mm	2	Czarny szary	RAL 7021
21630-289	29U	1400mm	600mm	2	Czarny szary	RAL 7021
21630-288	24U	1200mm	1000mm	2	Czarny szary	RAL 7021
21630-071	47U	2200mm	1100mm	2	Czarny szary	RAL 7021
21630-287	24U	1200mm	900mm	2	Czarny szary	RAL 7021
21630-286	24U	1200mm	800mm	2	Czarny szary	RAL 7021
21630-285	24U	1200mm	600mm	2	Czarny szary	RAL 7021
21630-072	47U	2200mm	1200mm	2	Czarny szary	RAL 7021
21630-303	42U	2000mm	800mm	2	Czarny szary	RAL 7021
21630-302	42U	2000mm	600mm	2	Czarny szary	RAL 7021
21630-306	47U	2200mm	600mm	2	Czarny szary	RAL 7021

Numer katalogowy	Wysokość stelaża	Wysokość	Głębokość	Ilość opakowania	Kolor	Kod koloru
21630-300	38U	1800mm	1000mm	2	Czarny szary	RAL 7021
21630-307	47U	2200mm	800mm	2	Czarny szary	RAL 7021
21630-065	42U	2000mm	1100mm	2	Czarny szary	RAL 7021
21630-064	42U	2000mm	1000mm	2	Czarny szary	RAL 7021
21630-304	42U	2000mm	900mm	2	Czarny szary	RAL 7021
21630-299	38U	1800mm	900mm	2	Czarny szary	RAL 7021

Table 2/2

Numer katalogowy	Zakończ	Materiał	Typ
21630-291	Malowany proszkowo	Stal	Panel boczny, szybkie zwalnianie
21630-298	Malowany proszkowo	Stal	Panel boczny, szybkie zwalnianie
21630-297	Malowany proszkowo	Stal	Panel boczny, szybkie zwalnianie
21630-296	Malowany proszkowo	Stal	Panel boczny, szybkie zwalnianie
21630-066	Malowany proszkowo	Stal	Panel boczny, szybkie zwalnianie
21630-295	Malowany proszkowo	Stal	Panel boczny, szybkie zwalnianie
21630-294	Malowany proszkowo	Stal	Panel boczny, szybkie zwalnianie
21630-293	Malowany proszkowo	Stal	Panel boczny, szybkie zwalnianie
21630-292	Malowany proszkowo	Stal	Panel boczny, szybkie zwalnianie
21630-070	Malowany proszkowo	Stal	Panel boczny, szybkie zwalnianie
21630-308	Malowany proszkowo	Stal	Panel boczny, szybkie zwalnianie

Numer katalogowy	Zakończ	Materiał	Typ
21630-290	Malowany proszkowo	Stal	Panel boczny, szybkie zwalnianie
21630-289	Malowany proszkowo	Stal	Panel boczny, szybkie zwalnianie
21630-288	Malowany proszkowo	Stal	Panel boczny, szybkie zwalnianie
21630-071	Malowany proszkowo	Stal	Panel boczny, szybkie zwalnianie
21630-287	Malowany proszkowo	Stal	Panel boczny, szybkie zwalnianie
21630-286	Malowany proszkowo	Stal	Panel boczny, szybkie zwalnianie
21630-285	Malowany proszkowo	Stal	Panel boczny, szybkie zwalnianie
21630-072	Malowany proszkowo	Stal	Panel boczny, szybkie zwalnianie
21630-303	Malowany proszkowo	Stal	Panel boczny, szybkie zwalnianie
21630-302	Malowany proszkowo	Stal	Panel boczny, szybkie zwalnianie
21630-306	Malowany proszkowo	Stal	Panel boczny, szybkie zwalnianie
21630-300	Malowany proszkowo	Stal	Panel boczny, szybkie zwalnianie
21630-307	Malowany proszkowo	Stal	Panel boczny, szybkie zwalnianie
21630-065	Malowany proszkowo	Stal	Panel boczny, szybkie zwalnianie
21630-064	Malowany proszkowo	Stal	Panel boczny, szybkie zwalnianie
21630-304	Malowany proszkowo	Stal	Panel boczny, szybkie zwalnianie
21630-299	Malowany proszkowo	Stal	Panel boczny, szybkie zwalnianie

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Zestaw uziemiający należy zakupić osobno.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE