

Drzwi stalowe Varistar CP, perforowane z jednopunktowym blokowaniem

Data Solutions



Perforowane drzwi stalowe Varistar CP, IP 20 z blokadą jednopunktową.

FUNKCJE

Perforowane stalowe drzwi z jednopunktowym blokowaniem dla klasy ochrony IP 20

Kąt otwarcia 180°

Pokrywa blokady kluczyka

SPECYFIKACJE

Typ produktu: Drzwi szafki

Stopień ochrony: IP20

Materiał: Stal

Table 1/2

Numer katalogowy	Wysokość stelaża	Wysokość	Szerokość	Typ blokowania	Ilość opakowania	Kolor
21630-006	42U	2000mm	600mm	Blokowanie jednopunktowe	1	Czarny szary
21630-007	47U	2200mm	600mm	Blokowanie jednopunktowe	1	Czarny szary
21630-008	52U	2450mm	600mm	Blokowanie jednopunktowe	1	Czarny szary

Numer katalogowy	Wysokość stelaża	Wysokość	Szerokość	Typ blokowania	Ilość opakowania	Kolor
21630-013	42U	2000mm	800mm	Blokowanie jednopunktowe	1	Czarny szary
21630-014	47U	2200mm	800mm	Blokowanie jednopunktowe	1	Czarny szary
21630-015	52U	2450mm	800mm	Blokowanie jednopunktowe	1	Czarny szary
21630-408	24U	1200mm	600mm	Blokowanie jednopunktowe	1	Czarny szary
21630-409	24U	1200mm	800mm	Blokowanie jednopunktowe	1	Czarny szary
21630-410	29U	1400mm	600mm	Blokowanie jednopunktowe	1	Czarny szary
21630-411	29U	1400mm	800mm	Blokowanie jednopunktowe	1	Czarny szary
21630-412	33U	1600mm	600mm	Blokowanie jednopunktowe	1	Czarny szary
21630-413	33U	1600mm	800mm	Blokowanie jednopunktowe	1	Czarny szary
21630-414	38U	1800mm	600mm	Blokowanie jednopunktowe	1	Czarny szary
21630-415	38U	1800mm	800mm	Blokowanie jednopunktowe	1	Czarny szary
21630-507	24U	1200mm	600mm	Blokowanie jednopunktowe	1	Czarny szary
21630-508	24U	1200mm	800mm	Blokowanie jednopunktowe	1	Czarny szary
21630-509	29U	1400mm	600mm	Blokowanie jednopunktowe	1	Czarny szary
21630-510	29U	1400mm	800mm	Blokowanie jednopunktowe	1	Czarny szary
21630-511	33U	1600mm	600mm	Blokowanie jednopunktowe	1	Czarny szary
21630-512	33U	1600mm	800mm	Blokowanie jednopunktowe	1	Czarny szary
21630-513	38U	1800mm	600mm	Blokowanie jednopunktowe	1	Czarny szary

Numer katalogowy	Wysokość stelaża	Wysokość	Szerokość	Typ blokowania	Ilość opakowania	Kolor
21630-514	38U	1800mm	800mm	Blokowanie jednopunktowe	1	Czarny szary
21630-515	42U	2000mm	600mm	Blokowanie jednopunktowe	1	Czarny szary
21630-516	42U	2000mm	800mm	Blokowanie jednopunktowe	1	Czarny szary
21630-517	47U	2200mm	600mm	Blokowanie jednopunktowe	1	Czarny szary
21630-518	47U	2200mm	800mm	Blokowanie jednopunktowe	1	Czarny szary

Table 2/2

Numer katalogowy	Kod koloru	Zgodność z	Typ	Współpracuje z
21630-006	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Drzwi stalowe, perforowane	Varistar CP
21630-007	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Drzwi stalowe, perforowane	Varistar CP
21630-008	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Drzwi stalowe, perforowane	Varistar CP
21630-013	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Drzwi stalowe, perforowane	Varistar CP
21630-014	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Drzwi stalowe, perforowane	Varistar CP
21630-015	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Drzwi stalowe, perforowane	Varistar CP
21630-408	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Drzwi stalowe, perforowane	Varistar CP
21630-409	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Drzwi stalowe, perforowane	Varistar CP
21630-410	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Drzwi stalowe, perforowane	Varistar CP
21630-411	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Drzwi stalowe, perforowane	Varistar CP
21630-412	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Drzwi stalowe, perforowane	Varistar CP
21630-413	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Drzwi stalowe, perforowane	Varistar CP

Numer katalogowy	Kod koloru	Zgodność z	Typ	Współpracuje z
21630-414	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Drzwi stalowe, perforowane	Varistar CP
21630-415	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Drzwi stalowe, perforowane	Varistar CP
21630-507	RAL 7021	IEC 61587-1	Drzwi stalowe, perforowane	Varistar CP
21630-508	RAL 7021	IEC 61587-1	Drzwi stalowe, perforowane	Varistar CP
21630-509	RAL 7021	IEC 61587-1	Drzwi stalowe, perforowane	Varistar CP
21630-510	RAL 7021	IEC 61587-1	Drzwi stalowe, perforowane	Varistar CP
21630-511	RAL 7021	IEC 61587-1	Drzwi stalowe, perforowane	Varistar CP
21630-512	RAL 7021	IEC 61587-1	Drzwi stalowe, perforowane	Varistar CP
21630-513	RAL 7021	IEC 61587-1	Drzwi stalowe, perforowane	Varistar CP
21630-514	RAL 7021	IEC 61587-1	Drzwi stalowe, perforowane	Varistar CP
21630-515	RAL 7021	IEC 61587-1	Drzwi stalowe, perforowane	Varistar CP
21630-516	RAL 7021	IEC 61587-1	Drzwi stalowe, perforowane	Varistar CP
21630-517	RAL 7021	IEC 61587-1	Drzwi stalowe, perforowane	Varistar CP
21630-518	RAL 7021	IEC 61587-1	Drzwi stalowe, perforowane	Varistar CP

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

24U - 33U IP20 drzwi mają 2 zawiasy, 38U - 52U IP20 drzwi mają 3 zawiasy, aby zapewnić solidne IP20 konstrukcji zamykających dla wyższych szaf

Aby wymienić uchwyt dźwigni 1333 DIN, należy zamówić oddzielnie uchwyt dźwigni 24630003 i blokadę DIN

Zestaw uziemiający należy zakupić osobno.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE