

# Drzwi stalowe Varistar CP, perforowane z 3-punktowym blokowaniem

## Data Solutions



Drzwi perforowane ze stali Varistar CP, IP 20 z trzypunktowym blokowaniem.

### FUNKCJE

Perforowane stalowe drzwi z trzypunktowym blokowaniem dla klasy ochrony IP 20

Uchwyt dźwigni z wkładką klinową (2 klawisze)

Kąt otwarcia 180°

Może być doposażony w uchwyt dźwigni 24630003 i półcylinder z profilem DIN z kluczami lub przyciskiem

### SPECYFIKACJE

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| <b>Typ blokowania:</b>  | Blokada 3-punktowa |
| <b>Typ produktu:</b>    | Drzwi szafki       |
| <b>Stopień ochrony:</b> | IP20               |
| <b>Materiał:</b>        | Stal               |

Table 1/2

| Numer katalogowy | Wysokość stelaża | Wysokość | Szerokość | Ilość opakowania | Kolor        | Kod koloru |
|------------------|------------------|----------|-----------|------------------|--------------|------------|
| 21630-098        | 42U              | 2000mm   | 600mm     | 1                | Czarny szary | RAL 7021   |
| 21630-099        | 47U              | 2200mm   | 600mm     | 1                | Czarny szary | RAL 7021   |

| Numer katalogowy | Wysokość stelaża | Wysokość | Szerokość | Ilość opakowania | Kolor        | Kod koloru |
|------------------|------------------|----------|-----------|------------------|--------------|------------|
| 21630-100        | 52U              | 2450mm   | 600mm     | 1                | Czarny szary | RAL 7021   |
| 21630-101        | 42U              | 2000mm   | 800mm     | 1                | Czarny szary | RAL 7021   |
| 21630-102        | 47U              | 2200mm   | 800mm     | 1                | Czarny szary | RAL 7021   |
| 21630-103        | 52U              | 2450mm   | 800mm     | 1                | Czarny szary | RAL 7021   |
| 21630-424        | 24U              | 1200mm   | 600mm     | 1                | Czarny szary | RAL 7021   |
| 21630-425        | 24U              | 1200mm   | 800mm     | 1                | Czarny szary | RAL 7021   |
| 21630-426        | 29U              | 1400mm   | 600mm     | 1                | Czarny szary | RAL 7021   |
| 21630-427        | 29U              | 1400mm   | 800mm     | 1                | Czarny szary | RAL 7021   |
| 21630-428        | 33U              | 1600mm   | 600mm     | 1                | Czarny szary | RAL 7021   |
| 21630-429        | 33U              | 1600mm   | 800mm     | 1                | Czarny szary | RAL 7021   |
| 21630-430        | 38U              | 1800mm   | 600mm     | 1                | Czarny szary | RAL 7021   |
| 21630-431        | 38U              | 1800mm   | 800mm     | 1                | Czarny szary | RAL 7021   |

Table 2/2

| Numer katalogowy | Zgodność z               | Zakończ            | Typ                        | Współpracuje z |
|------------------|--------------------------|--------------------|----------------------------|----------------|
| 21630-098        | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Malowany proszkowo | Drzwi stalowe, perforowane | Varistar CP    |
| 21630-099        | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Malowany proszkowo | Drzwi stalowe, perforowane | Varistar CP    |
| 21630-100        | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Malowany proszkowo | Drzwi stalowe, perforowane | Varistar CP    |
| 21630-101        | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Malowany proszkowo | Drzwi stalowe, perforowane | Varistar CP    |
| 21630-102        | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Malowany proszkowo | Drzwi stalowe, perforowane | Varistar CP    |

| Numer katalogowy | Zgodność z               | Zakończ            | Typ                        | Współpracuje z |
|------------------|--------------------------|--------------------|----------------------------|----------------|
| 21630-103        | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Malowany proszkowo | Drzwi stalowe, perforowane | Varistar CP    |
| 21630-424        | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Malowany proszkowo | Drzwi stalowe, perforowane | Varistar CP    |
| 21630-425        | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Malowany proszkowo | Drzwi stalowe, perforowane | Varistar CP    |
| 21630-426        | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Malowany proszkowo | Drzwi stalowe, perforowane | Varistar CP    |
| 21630-427        | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Malowany proszkowo | Drzwi stalowe, perforowane | Varistar CP    |
| 21630-428        | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Malowany proszkowo | Drzwi stalowe, perforowane | Varistar CP    |
| 21630-429        | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Malowany proszkowo | Drzwi stalowe, perforowane | Varistar CP    |
| 21630-430        | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Malowany proszkowo | Drzwi stalowe, perforowane | Varistar CP    |
| 21630-431        | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Malowany proszkowo | Drzwi stalowe, perforowane | Varistar CP    |

## DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

24U - 33U IP20 drzwi mają 2 zawiasy, 38U - 52U IP20 drzwi mają 3 zawiasy, aby zapewnić solidne IP20 konstrukcji zamykających dla wyższych szaf

Aby wymienić uchwyt dźwigni 1333 DIN, należy zamówić oddzielnie uchwyt dźwigni 24630003 i blokadę DIN

Zestaw uziemiający należy zakupić osobno.

## OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie [www.nvent.com](http://www.nvent.com) oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**

©2025 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.