

Drzwi stalowe Varistar CP, Zwykły z jednopunktowym blokowaniem

Data Solutions



Drzwi stalowe Varistar CP, IP 20 z blokadą jednopunktową.

FUNKCJE

Drzwi stalowe z jednopunktowym blokowaniem dla klasy ochrony IP 20

Kąt otwarcia 180°

SPECYFIKACJE

Typ produktu: Drzwi szafki

Stopień ochrony: IP20

Materiał: Stal

Table 1/2

Numer katalogowy	Wysokość stelaża	Wysokość	Szerokość	Typ blokowania	Ilość opakowania	Kolor
21630-002	42U	2000mm	600mm	Blokowanie jednopunktowe	1	Czarny szary
21630-003	47U	2200mm	600mm	Blokowanie jednopunktowe	1	Czarny szary
21630-004	52U	2450mm	600mm	Blokowanie jednopunktowe	1	Czarny szary
21630-009	42U	2000mm	800mm	Blokowanie jednopunktowe	1	Czarny szary

Numer katalogowy	Wysokość stelaża	Wysokość	Szerokość	Typ blokowania	Ilość opakowania	Kolor
21630-010	47U	2200mm	800mm	Blokowanie jednopunktowe	1	Czarny szary
21630-011	52U	2450mm	800mm	Blokowanie jednopunktowe	1	Czarny szary
21630-400	24U	1200mm	600mm	Blokowanie jednopunktowe	1	Czarny szary
21630-401	24U	1200mm	800mm	Blokowanie jednopunktowe	1	Czarny szary
21630-402	29U	1400mm	600mm	Blokowanie jednopunktowe	1	Czarny szary
21630-403	29U	1400mm	800mm	Blokowanie jednopunktowe	1	Czarny szary
21630-404	33U	1600mm	600mm	Blokowanie jednopunktowe	1	Czarny szary
21630-405	33U	1600mm	800mm	Blokowanie jednopunktowe	1	Czarny szary
21630-406	38U	1800mm	600mm	Blokowanie jednopunktowe	1	Czarny szary
21630-407	38U	1800mm	800mm	Blokowanie jednopunktowe	1	Czarny szary
21630-493	24U	1200mm	600mm	Blokowanie jednopunktowe	1	Czarny szary
21630-494	24U	1200mm	800mm	Blokowanie jednopunktowe	1	Czarny szary
21630-495	29U	1400mm	600mm	Blokowanie jednopunktowe	1	Czarny szary
21630-496	29U	1400mm	800mm	Blokowanie jednopunktowe	1	Czarny szary
21630-497	33U	1600mm	600mm	Blokowanie jednopunktowe	1	Czarny szary
21630-498	33U	1600mm	800mm	Blokowanie jednopunktowe	1	Czarny szary
21630-499	38U	1800mm	600mm	Blokowanie jednopunktowe	1	Czarny szary
21630-500	38U	1800mm	800mm	Blokowanie jednopunktowe	1	Czarny szary

Numer katalogowy	Wysokość stelaża	Wysokość	Szerokość	Typ blokowania	Ilość opakowania	Kolor
21630-501	42U	2000mm	600mm	Blokowanie jednopunktowe	1	Czarny szary
21630-502	42U	2000mm	800mm	Blokowanie jednopunktowe	1	Czarny szary
21630-503	47U	2200mm	600mm	Blokowanie jednopunktowe	1	Czarny szary
21630-504	47U	2200mm	800mm	Blokowanie jednopunktowe	1	Czarny szary

Table 2/2

Numer katalogowy	Kod koloru	Zgodność z	Zakończ	Typ	Współpracuje z
21630-002	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Malowany proszkowo	Drzwi stalowe	Varistar CP
21630-003	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Malowany proszkowo	Drzwi stalowe	Varistar CP
21630-004	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Malowany proszkowo	Drzwi stalowe	Varistar CP
21630-009	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Malowany proszkowo	Drzwi stalowe	Varistar CP
21630-010	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Malowany proszkowo	Drzwi stalowe	Varistar CP
21630-011	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Malowany proszkowo	Drzwi stalowe	Varistar CP
21630-400	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Malowany proszkowo	Drzwi stalowe	Varistar CP
21630-401	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Malowany proszkowo	Drzwi stalowe	Varistar CP
21630-402	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Malowany proszkowo	Drzwi stalowe	Varistar CP
21630-403	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Malowany proszkowo	Drzwi stalowe	Varistar CP
21630-404	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Malowany proszkowo	Drzwi stalowe	Varistar CP
21630-405	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Malowany proszkowo	Drzwi stalowe	Varistar CP
21630-406	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Malowany proszkowo	Drzwi stalowe	Varistar CP

Numer katalogowy	Kod koloru	Zgodność z	Zakończ	Typ	Współpracuje z
21630-407	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Malowany proszkowo	Drzwi stalowe	Varistar CP
21630-493	RAL 7021	IEC 61587-1	Malowany proszkowo	Drzwi stalowe	Varistar CP
21630-494	RAL 7021	IEC 61587-1	Malowany proszkowo	Drzwi stalowe	Varistar CP
21630-495	RAL 7021	IEC 61587-1	Malowany proszkowo	Drzwi stalowe	Varistar CP
21630-496	RAL 7021	IEC 61587-1	Malowany proszkowo	Drzwi stalowe	Varistar CP
21630-497	RAL 7021	IEC 61587-1	Malowany proszkowo	Drzwi stalowe	Varistar CP
21630-498	RAL 7021	IEC 61587-1	Malowany proszkowo	Drzwi stalowe	Varistar CP
21630-499	RAL 7021	IEC 61587-1	Malowany proszkowo	Drzwi stalowe	Varistar CP
21630-500	RAL 7021	IEC 61587-1	Malowany proszkowo	Drzwi stalowe	Varistar CP
21630-501	RAL 7021	IEC 61587-1	Malowany proszkowo	Drzwi stalowe	Varistar CP
21630-502	RAL 7021	IEC 61587-1	Malowany proszkowo	Drzwi stalowe	Varistar CP
21630-503	RAL 7021	IEC 61587-1	Malowany proszkowo	Drzwi stalowe	Varistar CP
21630-504	RAL 7021	IEC 61587-1	Malowany proszkowo	Drzwi stalowe	Varistar CP

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

24U - 33U IP20 drzwi mają 2 zawiasy, 38U - 52U IP20 drzwi mają 3 zawiasy, aby zapewnić solidne IP20 konstrukcji zamykających dla wyższych szaf

Aby wymienić uchwyt dźwigni 1333 DIN, należy zamówić oddzielnie uchwyt dźwigni 24630003 i blokadę DIN

Zestaw uziemiający należy zakupić osobno.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może

spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.