

Drzwi stalowe Varistar CP, zwykłe z blokadą 3-punktową, IP20

Data Solutions



Perforowane drzwi podwójne Varistar CP ze stalową blokadą 3-punktową do zastosowań z ochroną IP 20.

FUNKCJE

Drzwi stalowe z trzypunktowym blokowaniem dla klasy ochrony IP 20

Uchwyt dźwigni z wkładką klinową (2 klawisze)

Kąt otwarcia 180°

Może być doposażony w uchwyt dźwigni 24630003 i półcylinder z profilem DIN z kluczami lub przyciskiem

SPECYFIKACJE

Typ blokowania: Blokada 3-punktowa

Typ produktu: Drzwi szafki

Stopień ochrony: IP20

Materiał: Stal

Table 1/2

Numer katalogowy	Wysokość stelaża	Wysokość	Szerokość	Ilość opakowania	Kolor	Kod koloru
21630-104	42U	2000mm	600mm	1	Czarny szary	RAL 7021
21630-105	47U	2200mm	600mm	1	Czarny szary	RAL 7021

Numer katalogowy	Wysokość stelaża	Wysokość	Szerokość	Ilość opakowania	Kolor	Kod koloru
21630-106	52U	2450mm	600mm	1	Czarny szary	RAL 7021
21630-107	42U	2000mm	800mm	1	Czarny szary	RAL 7021
21630-108	47U	2200mm	800mm	1	Czarny szary	RAL 7021
21630-109	52U	2450mm	800mm	1	Czarny szary	RAL 7021
21630-432	24U	1200mm	600mm	1	Czarny szary	RAL 7021
21630-433	24U	1200mm	800mm	1	Czarny szary	RAL 7021
21630-434	29U	1400mm	600mm	1	Czarny szary	RAL 7021
21630-435	29U	1400mm	800mm	1	Czarny szary	RAL 7021
21630-436	33U	1600mm	600mm	1	Czarny szary	RAL 7021
21630-437	33U	1600mm	800mm	1	Czarny szary	RAL 7021
21630-438	38U	1800mm	600mm	1	Czarny szary	RAL 7021
21630-439	38U	1800mm	800mm	1	Czarny szary	RAL 7021

Table 2/2

Numer katalogowy	Zgodność z	Zakończ	Typ	Współpracuje z
21630-104	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Malowany proszkowo	Drzwi stalowe	Varistar CP
21630-105	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Malowany proszkowo	Drzwi stalowe	Varistar CP
21630-106	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Malowany proszkowo	Drzwi stalowe	Varistar CP
21630-107	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Malowany proszkowo	Drzwi stalowe	Varistar CP
21630-108	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Malowany proszkowo	Drzwi stalowe	Varistar CP

Numer katalogowy	Zgodność z	Zakończ	Typ	Współpracuje z
21630-109	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Malowany proszkowo	Drzwi stalowe	Varistar CP
21630-432	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Malowany proszkowo	Drzwi stalowe	Varistar CP
21630-433	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Malowany proszkowo	Drzwi stalowe	Varistar CP
21630-434	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Malowany proszkowo	Drzwi stalowe	Varistar CP
21630-435	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Malowany proszkowo	Drzwi stalowe	Varistar CP
21630-436	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Malowany proszkowo	Drzwi stalowe	Varistar CP
21630-437	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Malowany proszkowo	Drzwi stalowe	Varistar CP
21630-438	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Malowany proszkowo	Drzwi stalowe	Varistar CP
21630-439	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Malowany proszkowo	Drzwi stalowe	Varistar CP

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

24U - 33U IP20 drzwi mają 2 zawiasy, 38U - 52U IP20 drzwi mają 3 zawiasy, aby zapewnić solidne IP20 konstrukcji zamykających dla wyższych szaf

Aby wymienić uchwyt dźwigni 1333 DIN, należy zamówić oddzielnie uchwyt dźwigni 24630003 i blokadę DIN

Zestaw uziemiający należy zakupić osobno.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.