

Varistar CP Steel Door, Plain With 3-Point Locking, IP55

Data Solutions



Steel door with mounting frame on inside, 3 point locking and with Lever handle with built-in push button.

FUNKCJE

Steel door with three point locking for IP 55 protection class

Lever handle with built-in push button

Opening angle 180°

SPECYFIKACJE

Typ blokady: Blokada 3-punktowa

Typ produktu: Drzwi szafy

Stopień ochrony: IP55

Materiał: Stal

Table 1/2

Numer katalogowy	Wysokość stojaka	Wysokość	Szerokość	Liczba opakowań	Kolor	Kod koloru
21630-171	47U	2200mm	800mm	1	Czarny/szary	RAL 7021
21630-210	24U	1200mm	600mm	1	Czarny/szary	RAL 7021
21630-211	29U	1400mm	600mm	1	Czarny/szary	RAL 7021

Numer katalogowy	Wysokość stojaka	Wysokość	Szerokość	Liczba opakowań	Kolor	Kod koloru
21630-212	33U	1600mm	600mm	1	Czarny/szary	RAL 7021
21630-213	38U	1800mm	600mm	1	Czarny/szary	RAL 7021
21630-214	42U	2000mm	600mm	1	Czarny/szary	RAL 7021
21630-215	47U	2200mm	600mm	1	Czarny/szary	RAL 7021
21630-216	24U	1200mm	800mm	1	Czarny/szary	RAL 7021
21630-217	29U	1400mm	800mm	1	Czarny/szary	RAL 7021
21630-218	33U	1600mm	800mm	1	Czarny/szary	RAL 7021
21630-219	38U	1800mm	800mm	1	Czarny/szary	RAL 7021
21630-220	42U	2000mm	800mm	1	Czarny/szary	RAL 7021

Table 2/2

Numer katalogowy	Zgodność z	Wykończenie	Typ	Współpracuje z
21630-171	IEC 61587-1	Powłoka proszkowa	Drzwi stalowe	Varistar CP
21630-210	IEC 61587-1	Powłoka proszkowa	Drzwi stalowe	Varistar CP
21630-211	IEC 61587-1	Powłoka proszkowa	Drzwi stalowe	Varistar CP
21630-212	IEC 61587-1	Powłoka proszkowa	Drzwi stalowe	Varistar CP
21630-213	IEC 61587-1	Powłoka proszkowa	Drzwi stalowe	Varistar CP
21630-214	IEC 61587-1	Powłoka proszkowa	Drzwi stalowe	Varistar CP
21630-215	IEC 61587-1	Powłoka proszkowa	Drzwi stalowe	Varistar CP
21630-216	IEC 61587-1	Powłoka proszkowa	Drzwi stalowe	Varistar CP

Numer katalogowy	Zgodność z	Wykończenie	Typ	Współpracuje z
21630-217	IEC 61587-1	Powłoka proszkowa	Drzwi stalowe	Varistar CP
21630-218	IEC 61587-1	Powłoka proszkowa	Drzwi stalowe	Varistar CP
21630-219	IEC 61587-1	Powłoka proszkowa	Drzwi stalowe	Varistar CP
21630-220	IEC 61587-1	Powłoka proszkowa	Drzwi stalowe	Varistar CP

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Please order DIN profile half cylinder for lever handle separately.

Please purchase the grounding kit separately.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE