

Uchwyt z otworem, styl GL



FUNKCJE

Zapewnia powierzchnię umożliwiając skuteczne wykonywanie śrubowych połączeń uziemiających i zasilających

Miedź elektrolityczna

Rozwiązanie przeznaczone do stosowania tylko z połączeniami nVent ERICO Cadweld typu GL

SPECYFIKACJE

Table 1/3

Numer katalogowy	Numer artykułu	Materiał	Zakończ	Typ	Wysokość (H)	Długość (L)
B121CE	183650	Miedź	Cynowany	NEMA®	11.18 mm	36.58mm

Table 2/3

Numer katalogowy	Numer artykułu	Szerokość (W)	Grubość (T)	A.	Rozmiar otworu (HS)	Kąt (a)
B121CE	183650	25.4 mm	3.18 mm	15.9 mm	14.29 mm	90 °


Table 3/3

Numer katalogowy	Numer artykułu	Równoważny rozmiar przewodu
B121CE	183650	80.63mm ²

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Prosimy o kontakt w przypadku wersji o rozmiarach, których nie wyszczególniono w tym miejscu.

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Amerika Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE