


Podstawa zwodu, tłoczona wąska, gwint imperialny



CERTYFIKATY



FUNKCJE

Do zastosowań na wąskich powierzchniach płaskich

Odpowiednie wielokierunkowe zaciskanie kabla pod jednopunktowym naprężeniem śrubowym


SPECYFIKACJE

Table 1/2

Numer katalogowy	Rozmiar przewodu, UL	Materiał	Rozmiar gwintu (TS)	Rozmiar otworu (HS)	Głębokość (D)	Wysokość (H)
LPC30458	Klasa 1 – Klasa 2 (4/0 Max)	Miedź	5/8" UNC	5 mm	54mm	42 mm

Table 2/2

Numer katalogowy	Szerokość (W)	Masa urządzenia
LPC30458	108 mm	0.11 kg



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 – obsługa klienta

Opcja 2 – wsparcie
techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE