


Złącze kablowe BI-metaliczne, montaż ścienny



FUNKCJE

Rozwiązanie umożliwiające wykonywanie połączeń pomiędzy prostymi kablami miedzianymi i aluminium

SPECYFIKACJE


Table 1/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Materiał	Rozmiar przewodu	Rozmiar gwintu (TS)	Głębokość (D)	Wysokość (H)
BIM900	711500	Stal nierdzewna 304 (EN 1.4301)	8 mm stałe	M6	19mm	19 mm

Table 2/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Szerokość (W)	Masa urządzenia	Zgodność z
BIM900	711500	76 mm	0.2 kg	IEC® EN 62561-1

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE