

Kabel do sieci szyny Complete Welder, Power



FUNKCJE

Kompletny zespół spawający do środków szyn, przeznaczony do instalacji obwodów torowych i połączeń zwierających na osi neutralnej

Obejmuje środek do czyszczenia formy i pistolet krzemieniowy

SPECYFIKACJE

Styl terminala łączącego: W

Table 1/1

Numer katalogowy	Materiał	Typ szyny	Rozmiar przewodu	Średnica zewnętrzna przewodu, nominalna	Styl spawarki	Orientacja
PBWH301RH	Graphite, Steel, Termoplastyczne	UIC60	50 mm ² koncentryczny	8.89mm	T20	Prawa ręka
PBWT202JLH	Graphite, Steel, Termoplastyczne	85 funtów do 141 funtów sekcji T-Rail	2/0 Ropelay	12.19mm	T20	Lewa ręka
PBWT202JRH	Graphite, Steel, Termoplastyczne	85 funtów do 141 funtów sekcji T-Rail	2/0 Ropelay	12.19mm	T20	Prawa ręka
PBWT20X5LH	Graphite, Steel, Termoplastyczne	85 funtów do 141 funtów sekcji T-Rail	95 mm ² Ropelay	15.52mm	T20	Lewa ręka

Numer katalogowy	Materiał	Typ szyny	Rozmiar przewodu	Średnica zewnętrzna przewodu, nominalna	Styl spawarki	Orientacja
PBWT20X5RH	Graphite, Steel, Termoplastyczne	85 funtów do 141 funtów sekcji T-Rail	95 mm ² Ropelay	15.52mm	T20	Prawa ręka
PBWT202WLH	Graphite, Steel, Termoplastyczne	85 funtów do 141 funtów sekcji T-Rail	250 kcmil Ropelay	19.05mm	T20	Lewa ręka
PBWT202WRH	Graphite, Steel, Termoplastyczne	85 funtów do 141 funtów sekcji T-Rail	250 kcmil Ropelay	19.05mm	T20	Prawa ręka
PBWT203SLH	Graphite, Steel, Termoplastyczne	85 funtów do 141 funtów sekcji T-Rail	500 kcmil Ropelay	26.42mm	T20	Lewa ręka
PBWT203SRH	Graphite, Steel, Termoplastyczne	85 funtów do 141 funtów sekcji T-Rail	500 kcmil Ropelay	26.42mm	T20	Prawa ręka

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including diisononyl phthalate, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE