


Kabel sygnałowy-środek szyny, dwie zamienne formy



FUNKCJE

Zamienna para forma przeznaczonych do instalacji obwodów torowych i połączeń zwierających na osi neutralnej

Rozwiązanie sprzedawane w parach

SPECYFIKACJE

Materiał: Grafit

Table 1/1

Numer katalogowy	Typ szyny	Styl zacisku łączącego	Rozmiar przewodu	Średnica zewnętrzna przewodu, nominalna	Styl spawarki	Klipsy łączące w zestawie
SBB200R	Odcinki szyny T 85-141 lb	Zaczep 1"	10 mm ² linkowy	4.12mm	TB5, T21	Nie
SBB200A	Odcinki szyny T 85-141 lb	3/4" XS	3/16" Bondstrand	4.76mm	TB5, T21	Tak
SBB200B	Odcinki szyny T 85-141 lb	Zaczep 3/4"	3/16" Bondstrand	4.76mm	TB5, T21	Tak
SBB200C	Odcinki szyny T 85-141 lb	Zaczep 1"	3/16" Bondstrand	4.76mm	TB5, T21	Tak
SBB200C12AS	12 lb ASCE	Zaczep 1"	3/16" Bondstrand	4.76mm	T21, TB5	Nie

Numer katalogowy	Typ szyny	Styl zacisku łączącego	Rozmiar przewodu	Średnica zewnętrzna przewodu, nominalna	Styl spawarki	Klipsy łączące w zestawie
SBB200D	Odcinki szyny T 85-141 lb	Zaczep 1 1/2"	3/16" Bondstrand	4.76mm	T21, TB5	Nie
SBB200G	Odcinki szyny T 85-141 lb	Zaczep 1"	3/16" Bondstrand	4.76mm	T21, TB5	Nie
SBB200U	RI60	Zaczep 1"	3/16" Bondstrand	4.76mm	TB5, T21	Nie
SBB200Y	Odcinki szyny T 85-141 lb	Zaczep 1"	16 mm ² koncentryczny	5.18mm	T21, TB5	Nie
SBB200L	Odcinki szyny T 85-141 lb	Zaczep 1"	22 mm ² splot linowy	6.1mm	T21, TB5	Nie
SBB200X	Odcinki szyny T 85-141 lb	Zaczep 1"	25 mm ² linkowy	6.6mm	TB5, T21	Nie
SBB200P	Odcinki szyny T 85-141 lb	Zaczep 1"	35 mm ² koncentryczny	7.75mm	T21, TB5	Nie jest wymagane
SBB200E	Odcinki szyny T 85-141 lb	Zaczep 1"	5/16" Bondstrand	7.94mm	TB5, T21	Tak

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE