

Dwie kompletne spawarki T20 do mocowania kabla zasilającego do środka szyny



FUNKCJE

Kompletny zespół spawający do środków szyn, przeznaczony do instalacji obwodów torowych i połączeń zwierających na osi neutralnej

Każdy numer katalogowy odnosi się do rozwiązania obejmującego spawarkę prawą i lewą

Obejmuje środek do czyszczenia formy i pistolet krzemieniowy

SPECYFIKACJE

Styl zacisku łączącego: W

Table 1/1

Numer katalogowy	Materiał	Typ szyny	Rozmiar przewodu	Średnica zewnętrzna przewodu, nominalna	Styl spawarki
PBWT20Y301	Graphite, Steel, Tworzywo termoplastyczne	UIC	50 mm ² koncentryczny	8.9mm	T20
PBWT20X3	Graphite, Steel, Tworzywo termoplastyczne	UIC	50 mm ² splot linowy	9.13mm	T20
PBWT202C	Graphite, Steel, Tworzywo termoplastyczne	Odcinki szyny T 85-141 lb	1/0 koncentryczny	9.47mm	T20

Numer katalogowy	Materiał	Typ szyny	Rozmiar przewodu	Średnica zewnętrzna przewodu, nominalna	Styl spawarki
PBWT202G	Graphite, Steel, Tworzywo termoplastyczne	Odcinki szyny T 85-141 lb	2/0 koncentryczny	10.62mm	T20
PBWT202E	Graphite, Steel, Tworzywo termoplastyczne	Odcinki szyny T 85-141 lb	1/0 splot linowy	10.87mm	T20
PBWT20X401	Graphite, Steel, Tworzywo termoplastyczne	Odcinki szyny T 85-141 lb	70 mm ² splot linowy	10.92mm	T20
PBWT202J	Graphite, Steel, Tworzywo termoplastyczne	Odcinki szyny T 85-141 lb	2/0 splot linowy	12.19mm	T20
PBWT202Q	Graphite, Steel, Tworzywo termoplastyczne	Odcinki szyny T 85-141 lb	4/0 koncentryczny	13.41mm	T20
PBWT20S6	Graphite, Steel, Tworzywo termoplastyczne	Odcinki szyny T 85-141 lb	Średnica 14,5 mm	14.5mm	T20
PBWT202S	Graphite, Steel, Tworzywo termoplastyczne	Odcinki szyny T 85-141 lb	4/0 splot linowy	15.49mm	T20
PBWT20X5	Graphite, Steel, Tworzywo termoplastyczne	UIC	95 mm ² splot linowy	15.52mm	T20
PBXLWT20X5	Graphite, Steel, Tworzywo termoplastyczne	Odcinki szyny T 85-141 lb	95 mm ² splot linowy	15.52mm	T20
PBWT20X7	Graphite, Steel, Tworzywo termoplastyczne	UIC	150 mm ² splot linowy	17.04mm	T20
PBWT203D	Graphite, Steel, Tworzywo termoplastyczne	Odcinki szyny T 85-141 lb	350 kcmil koncentryczny	17.3mm	T20
PBWT20X8	Graphite, Steel, Tworzywo termoplastyczne	Odcinki szyny T 85-141 lb	185 mm ² splot linowy	17.8mm	T20
PBWT202W	Graphite, Steel, Tworzywo termoplastyczne	Odcinki szyny T 85-141 lb	250 kcmil splot linowy	19.05mm	T20
PBWT202W135	Graphite, Steel, Tworzywo termoplastyczne	Bethlehem 135 lb	250 kcmil splot linowy	19.05mm	T20

Numer katalogowy	Materiał	Typ szyny	Rozmiar przewodu	Średnica zewnętrzna przewodu, nominalna	Styl spawarki
PBWT202W20AS	Graphite, Steel, Tworzywo termoplastyczne	20 lb ASCE	250 kcmil splot linowy	19.05mm	T20
PBWT20W40AS	Graphite, Steel, Tworzywo termoplastyczne	40 lb ASCE	250 kcmil splot linowy	19.1mm	T20
PBWT203B	Graphite, Steel, Tworzywo termoplastyczne	Odcinki szyny T 85-141 lb	300 kcmil splot linowy	20.32mm	T20
PBWT203F	Graphite, Steel, Tworzywo termoplastyczne	Odcinki szyny T 85-141 lb	350 kcmil splot linowy	22.35mm	T20
PBWT20X901	Graphite, Steel, Tworzywo termoplastyczne	Odcinki szyny T 85-141 lb	240 mm ² splot linowy	23.62mm	T20
PBWT203S	Graphite, Steel, Tworzywo termoplastyczne	Odcinki szyny T 85-141 lb	500 kcmil splot linowy	26.42mm	T20

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including diisononyl phthalate, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE