

Kabel do sieci szyny T21 Kompletna para spawacza, sygnał



FUNKCJE

Kompletny zespół spawający do środków szyn, przeznaczony do instalacji obwodów torowych i połączeń zwierających na osi neutralnej szyny 85-140 lb.

Obejmuje środek do czyszczenia formy i pistolet krzemieniowy

SPECYFIKACJE

Table 1/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Materiał	Typ szyny	Styl terminala łączącego	Rozmiar przewodu	Średnica zewnętrzna przewodu, nominalna
SBTBT21R		Stal, Graphite	UIC	Karta „jeden”	10 mm ² koncentryczny	4.11mm
SBTBT21B		Stal, Graphite	85 funtów do 141 funtów sekcji T-Rail	Karta 3/4"	3/16" Bondstrand	4.76mm
SBTBT21C	165550	Stal, Graphite	85 funtów do 141 funtów sekcji T-Rail	Karta „jeden”	3/16" Bondstrand	4.76mm
SBTBT21D		Stal, Graphite	85 funtów do 141 funtów sekcji T-Rail	2 cala Tab	3/16" Bondstrand	4.76mm

Numer katalogowy	Numer artykułu	Materiał	Typ szyny	Styl terminala łączącego	Rozmiar przewodu	Średnica zewnętrzna przewodu, nominalna
SBXST21A		Stal, Graphite	85 funtów do 141 funtów sekcji T-Rail	3/4" XS	3/16" Bondstrand	4.76mm
SBTBT21Y		Stal, Graphite	UIC	Karta „jeden”	16 mm ² koncentryczny	5.18mm
SBTBT21L		Stal, Graphite	UIC	Karta „jeden”	22 mm ² Ropelay	6.1mm
SBTBT21X		Stal, Graphite	85 funtów do 141 funtów sekcji T-Rail	Karta „jeden”	25 mm ² Ropelay	6.6mm
SBTBT21P		Stal, Graphite	UIC	Karta „jeden”	35 mm ² koncentryczny	7.75mm
SBTBT21E		Stal, Graphite	85 funtów do 141 funtów sekcji T-Rail	Karta „jeden”	5/16" Bondstrand	7.94mm

Table 2/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Styl spawarki
SBTBT21R		T21
SBTBT21B		T21
SBTBT21C	165550	T21
SBTBT21D		T21
SBXST21A		T21
SBTBT21Y		T21
SBTBT21L		T21
SBTBT21X		T21
SBTBT21P		T21

Numer katalogowy	Numer artykułu	Styl spawarki
SBTBT21E		T21

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE