


Kabel do sieci szyny TB5 Kompletna para spawacza, sygnał



FUNKCJE

Kompletny zespół spawający do środników szyn, przeznaczony do instalacji obwodów torowych i połączeń zwierających na osi neutralnej szyny 85-140 lb.

Obejmuje środek do czyszczenia formy i pistolet krzemieniowy

SPECYFIKACJE

Table 1/1

Numer katalogowy	Materiał	Typ szyny	Styl terminala łączącego	Rozmiar przewodu	Średnica zewnętrzna przewodu, nominalna	Styl spawarki
SBTBTB5B	Steel, Graphite, Termoplastyczne	85 funtów do 141 funtów sekcji T-Rail	Karta 3/4"	3/16" Bondstrand	4.76mm	TB5
SBTBTB5C	Steel, Graphite, Termoplastyczne	85 funtów do 141 funtów sekcji T-Rail	Karta „jeden”	3/16" Bondstrand	4.76mm	TB5
SBTBTB5C12AS	Steel, Graphite, Termoplastyczne	12 funtów ASCE	Karta „jeden”	3/16" Bondstrand	4.76mm	TB5
SBTBTB5D	Steel, Graphite, Termoplastyczne	85 funtów do 141 funtów sekcji T-Rail	2 cala Tab	3/16" Bondstrand	4.76mm	TB5

Numer katalogowy	Materiał	Typ szyny	Styl terminala łączącego	Rozmiar przewodu	Średnica zewnętrzna przewodu, nominalna	Styl spawarki
SBTBTB5U	Steel, Graphite, Termoplastyczne	RI60 Szyna dźwigara	Karta „jeden”	3/16" Bondstrand	4.76mm	TB5
SBXSTB5A	Graphite, Steel, Termoplastyczne	85 funtów do 141 funtów sekcji T-Rail	3/4" XS	3/16" Bondstrand	4.76mm	TB5
SBTBTB5E	Steel, Graphite, Termoplastyczne	85 funtów do 141 funtów sekcji T-Rail	Karta „jeden”	5/16" Bondstrand	7.94mm	TB5

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE