

Kabel do sieci szyny TB5 Complete Welder, Signal



FUNKCJE

Kompletny zespół spawający do środków szyn w wersji prawej lub lewej, przeznaczony do instalacji obwodów torowych i połączeń zwierających na osi neutralnej szyny 85 do 141 lb.

SPECYFIKACJE

Styl terminala łączącego: Karta „jeden”

Typ szyny: 85 funtów do 141 funtów sekcji T-Rail

Table 1/1

Numer katalogowy	Materiał	Rozmiar przewodu	Średnica zewnętrzna przewodu, nominalna	Styl spawarki	Orientacja
SBWRTB5ALH	Graphite, Steel, Termoplastyczne	3/16" Bondstrand	4.76mm	TB5	Lewa ręka
SBWRTB5ARH	Graphite, Steel, Termoplastyczne	3/16" Bondstrand	4.76mm	TB5	Prawa ręka

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie
techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

©2025 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.